

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s matně černým skleněným panelem pro elegantní vzhled a se SmartControl White



- více místa nad hlavou – s čelním panelem v šířce 898 mm
- propojení se systémem Con@ctivity a Miele@home
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- ECO motor s nejnižšími hodnotami hlučnosti při vysokém výkonu
- perfektní duo – skleněný panel a tělo odsavače ve stejné barvě

A++

EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 / Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Jubilejní akce	
Jubilejní modely 125	•
125 Gala Edition	•
Provedení	
Nástěnný odsavač par	•
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	Uhlíkový filtr DKF 29
Design	
Barva	Obsidian černá, matná
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
SmartControl White	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení tukových filtrů	•
Programovatelný ukazatel nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Akustický balíček Silence	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	28,2
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	D
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	2
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvětlení v lx	260 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	215
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	315
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	415
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	660

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s matně černým skleněným panelem pro elegantní vzhled a se SmartControl White



EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 / Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h)	875
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	38,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	50,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	61,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	24,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	36,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	175
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	275
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	430
Výkon intenzivního stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	625
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	720
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	46,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	64,0
Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	73,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	76,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	62,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Jednovrstvé bezpečnostní sklo (ESG)	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače v odtahu a v externím provedení v mm	830–1210
Celková výška odsavače v cirkulaci a externím provedení v mm	420
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	830
Šířka těla odsavače v mm	898
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	1210

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s matně černým skleněným panelem pro elegantní vzhled a se SmartControl White





EAN: 4002516802457 / Číslo materiálu: 12534150 / Číslo starého materiálu: 28H4980MD

Výška těla odsavače v mm	420
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	420
Hloubka těla odsavače v mm	381
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	420
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Hmotnost netto v kg	18,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,22
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu nahoru	•
Připojení odtahu nahoru a dozadu	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAH 4980 125 Gala Ed

Nástěnný odsávač par

s matně černým skleněným panelem pro elegantní vzhled a se SmartControl White



DAH4970, DAH4980 Installation drawings