

PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516786917 / Číslo materiálu: 12534750 /
Číslo starého materiálu: 51509006EU

Provedení a konstrukce	
Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance
Čelní stěna	Ocelové šedá
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	9,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	9,0
Objem bubny v l	80
Otvor dvířek [Ø] v mm	370
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový synchronní motor	•
Voštinový buben z nerez	•
Použití	
Vhodné pro facility management	•
Výkonové údaje	
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,14
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,20
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,03
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	61,3
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	94,8
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	1,30
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	1,59
Čas programu při připojení na studenou vodu v min	54
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	64,6
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	94,0
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	0,30
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	0,70
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	54,2
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	0,90
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	34
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	56,7
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,20

- objem bubny 80 l, maximální hmotnost náplně 9,0 kg
- o 14 % nižší spotřeba vody a o 50 % nižší spotřeba elektrické energie*
- komfort obsluhy s celodotykovým barevným displejem – M Touch Pro
- optimální výsledky odstředování – zbytková vlhkost 44 %**, faktor g441
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

** Údaj o zbytkové vlhkosti vztažený k máchání v teplé vodě při posledním máchání.

PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516786917 / Číslo materiálu: 12534750 /

Číslo starého materiálu: 51509006EU

Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO	32
v min	
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	46
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	41
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	47
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	25
Počet otáček při odstředování ot/min	1300
Faktor g	441
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro
Programovatelné	programovatelné
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajícího času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro facility management	•
dávkování	
Zásobník na prací prostředky	3 přihrádky
Flexibilní dávkovací adaptér (příslušenství)	•
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	6
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	7,95
Celkový příkon v kW	8,20
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Teplá voda [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Užitková voda (volitelně) [počet]	1x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí čerpadlo	DN 22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1020
Vnější rozměr, šířka netto v mm	700
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	718
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1214
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	750
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	817
Hmotnost netto v kg	140,0
Hmotnost brutto v kg	152
Maximální zatížení podlahy v N	2421

PWM 509 Mop Star [EL DP DD]

profesionální pračka, elektrický ohřev, s vypouštěcím čerpadlem
se zásobníkem na prací prostředky, s ovládáním M Touch Pro.



EAN: 4002516786917 / Číslo materiálu: 12534750 /
Číslo starého materiálu: 51509006EU

Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	65 dB(A) re 20 µPa
Teplo vysálané do prostoru v MJ/h	2,30
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Kontrola teploty	•
Speciální topné těleso	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Míra recyklace v %	96
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	210
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	47
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	41
Mopy, mikrovlnákn, 40 cm/120 g [počet]	75
Mopy, mikrovlnákn, 50 cm/170 g [počet]	53
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•