


H 7860 BPX

Pečicí trouba bez rukojeti

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight.



- Velký dotyk. displej se senzorem přiblížení – M Touch+MotionReact
- přehled o stavu pokrmu vždy a všude – kamera v ohřevném prostoru
- Nejnižší náklady na čištění – vybavení pyrolýzou a PyroFitem
- Zvlášť kyprá těsta a zlatavé kůrčičky – klimatické pečení
- Garantuje, že se pokrmy nepřepečou – TasteControl



EAN: 4002516800903 / Číslo materiálu: 12548990 /


Číslo starého materiálu: 22786095D

Provedení a design	
ArtLine	•
Bez rukojeti	•
Provedení a design	
Vestavná pečicí trouba	•
Barva přístroje	Perleťová béžová
Uživatelské výhody	
TasteControl	•
Rychloohřev	•
Předežhřátí	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•
Provozní způsoby	
Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Klimatické pečení	•
Klimatické pečení s pečicí automatikou	•
Klimatické pečení s horkým vzduchem plus	•
Klimatické pečení s intenzivním pečením	•
Klimatické pečení s horním/spodním pečením	•
Intenzivní pečení	•
Pečicí automatika	•
Grilování s cirkulací	•
Gril	•
Malý gril	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Příprava při nízké teplotě	•
Horký vzduch Eco	•
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
Kamera v ohřevném prostoru	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Časově programovatelné dávky páry	•

H 7860 BPX

Pečicí trouba bez rukojeti

v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrilliantLight.



EAN: 4002516800903 / Číslo materiálu: 12548990 /

Číslo starého materiálu: 22786095D

Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•

Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20

Komfort při údržbě

Pyrolytické samočištění	•
Katalyzátor	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•

Parní technologie/přívod vody

Výkon vyvíječe páry v kW	1,10
Objem zásobníku na čerstvou vodu v l	0,3
Nasávací trubička k jímání vody	•

Bezpečnost

Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování dvířek během pyrolýzy	•
Zablokování tlačítek	•


Technické údaje

Objem ohřevného prostoru v l	76
Počet úrovní zasunutí	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	5
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	5
Označení úrovní zasunutí	•
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Teploty ve °C	30–300
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	300
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	590


H 7860 BPX

Pečicí trouba bez rukojeti


v perfektně kombinovatelném designu s pokrmovým teploměrem a BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings