

DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 1165 mm



- snadná instalace v režimu cirkulace s Plug&Play
- komfortní obsluha – díky Con@ctivity a dodanému dálkovému ovládání
- ECO motor s nejnižšími hodnotami hlučnosti při vysokém výkonu
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- individuálně řešitelný čelní panel



EAN: 4002516802747 / Číslo materiálu: 12555970 / Číslo starého materiálu: 28C4240MD

Provedení	
Stropní odsavač par	•
Provedení a design	
Barva	Matná černá
Provozní způsoby	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 35-P
Design	
Okrajové odsávání	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
EasySwitch	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Doběh 5/15 min	•
Intenzivní stupeň	2
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,2
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
Filtrační systém	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	4
Osvětlení	
LED	•
Počet x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intenzita osvětlení v lx	440 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ambientní osvětlení	•
Ventilátor	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
Odtah	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	400
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	510
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h)	685

DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 1165 mm



EAN: 4002516802747 / Číslo materiálu: 12555970 / Číslo starého materiálu: 28C4240MD

Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h)	750
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	43,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	54,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	60,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	27,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	44,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	51,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m ³ /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	320
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591	520
Výkon stupně 3 (m ³ /h) dle EN 61591	420
Výkon intenzivního stupně 2 (m ³ /h) dle EN 61591	550
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	58,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	69,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	30,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	196
Šířka těla odsavače v mm	1165
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	196
Výška těla odsavače v mm	196
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	196
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	196
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450

DAC 4240 Stella Ambient
Stropní odsávače par
s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 1165 mm




EAN: 4002516802747 / Číslo materiálu: 12555970 / Číslo starého materiálu: 28C4240MD

Hmotnost netto v kg	21,4
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Celkový příkon v kW	0,19
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odtahu bočně	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Redukční hrdlo z Ø 150 na 125 mm	•
Dálkový ovladač	•
Zpětná klapka	•
Příslušenství k dokoupení	
Aktivní uhlíkový filtr	Nein

DAC 4240 Stella Ambient

Stropní odsávače par

s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 1165 mm



DAC2240, DAC4240 Installation drawings