

DAC 4940 Stella Ambient  
Stropní odsávače par  
s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm



- snadná instalace v režimu cirkulace s Plug&Play
- komfortní obsluha – díky Con@ctivity a dodanému dálkovému ovládání
- ECO motor s nejnižšími hodnotami hluchnosti při vysokém výkonu
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- individuálně řešitelný čelní panel



EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 /  
Číslo starého materiálu: 28C4940SD

<b>Provedení</b>	
Stropní odsavač par	•
Barva přístroje	Nerez
<b>Provozní způsoby</b>	
Způsob vedení vzduchu	S možností přestavby
Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení	DKF 35-P
<b>Design</b>	
Okrajové odsávání	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Automatická funkce Con@ctivity	•
Elektronické ovládání	•
Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)	3
EasySwitch	•
Spínač pro zapnutí/vypnutí	•
Intenzivní stupně	2
Nastavitelné vypnutí intenzivního stupně	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Indikace nasycení tukového filtru	•
Indikace nasycení aktivního uhlíkového filtru	•
Akustický balíček Silence	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Systém řízení výkonu	•
Roční spotřeba energie v kWh/rok	32,0
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Třída účinnosti filtrace tuků	C
<b>Komfort při údržbě</b>	
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
<b>Filtrační systém</b>	
Počet nerezových tukových filtrů (10vrstvých) vhodných k mytí v myčce nádobí	4
<b>Osvětlení</b>	
LED	•
Počet x W	2 x 7,2 W / 2 x 9 W
Intenzita osvětlení v lx	470 lx
Barevná teplota světla v K	3500 Kelvin
Tlumené osvětlení	•
Ambientní osvětlení	•
<b>Ventilátor</b>	
Oboustranně odsávací ventilátor	•
Stejnoseměrný motor (motor DC)	•
<b>Odtah</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	235
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	395

DAC 4940 Stella Ambient  
Stropní odsávače par  
s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm



EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 /  
Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	505
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h)	680
Výkon intenzivního stupně 2 (m <sup>3</sup> /h)	755
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	42,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	59,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	66,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Akustický tlak při provozním stupni 1 (dB(A) re 20 µPa)	26,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	38,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
<b>Cirkulace</b>	
Výkon stupně 1 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	165
Výkon stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	325
Výkon stupně 3 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	425
Výkon intenzivního stupně (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	525
Výkon intenzivního stupně 2 (m <sup>3</sup> /h) dle EN 61591	565
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	45,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	58,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	63,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	69,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	29,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	42,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	48,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	52,0
Akustický tlak intenzivního stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	54,0
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní vypínání	•
<b>Technické údaje</b>	
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, minimum	196
Šířka těla odsavače v mm	880
Celková výška odsavače při odtahu a externím provedení v mm, maximum	196
Výška těla odsavače v mm	196

DAC 4940 Stella Ambient  
Stropní odsávače par  
s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm




EAN: 4002516802693 / Číslo materiálu: 12556010 /  
Číslo starého materiálu: 28C4940SD

Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, minimum	196
Hloubka těla odsavače v mm	500
Celková výška odsavače při cirkulaci v mm, maximum	196
Minimální vzdálenost nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Minimální vzdálenost nad plynovým hořákem (celkový výkon do 12,6 kW, hořák $\leq$ 4,5 kW) v mm	650
Hmotnost netto v kg	17,7
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,4
Ochranná zástrčka	•
Celkový příkon v kW	0,19
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
<b>Montážní pokyny</b>	
Připojení odtahu bočně	•
Průměr odtahového hrdla v mm	150
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Redukční hrdlo z $\varnothing$ 150 na 125 mm	•
Dálkový ovladač	•
Zpětná klapka	•

## DAC 4940 Stella Ambient

Stropní odsávače par

s ambientním osvětlením, kompaktní a výkonný s šířkou 880 mm



DAC2940, DAC4940, DAC4943 EXTA Installation drawings