

Guard M1  
Podlahový vysavač  
vysoký výkon | filtr AirClean | integrované příslušenství | výškově nastavitelný



- ComfortFit: vyvinuto pro nejvyšší hygienické standardy
- dlouhá životnost: testováno na životnost 20 let\*
- 99,99 %\*\* schopnost zachycování prachu díky filtru AirClean
- tlačítko volby režimu: snadné přizpůsobení výkonu podle potřeby
- praktická přihrádka s třídílným příslušenstvím pro více komfortu
- stylová designová koncepce a světelné LED ikony
- extra dosah, méně přepojování mezi zásuvkami: dosah 11 m

\* Během vývojové fáze prezentované řady vysavačů Guard testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty 750 hodinami použití (= 37,5 hodin za rok) s různými stupni výkonu. Více na: [miele.cz/20let](http://miele.cz/20let)

\*\* Podle IEC 62885-2:2021

EAN: 4002516795995 / Číslo materiálu: 12562160 /  
Číslo starého materiálu: 41VWF030SEE

|                                                    |                                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Provedení</b>                                   |                                   |
| Sáčkový podlahový vysavač                          | •                                 |
| Označení produktu                                  | Guard M1                          |
| Varianta motoru                                    | PowerLine                         |
| Typ přístroje                                      | SVWFO                             |
| <b>Provedení a design</b>                          |                                   |
| Barva                                              | Terra červená                     |
| <b>Komfort při obsluze</b>                         |                                   |
| Elektronická regulace výkonu                       | Tlačítko MODE                     |
| Ergonomické držadlo                                | •                                 |
| Ergonomická rukojeť                                | •                                 |
| Sací trubice                                       | Teleskopická trubice střední, HES |
| Parkovací systém pro přestávky ve vysávání         | •                                 |
| Parkovací systém pro odstavení                     | Z obou stran                      |
| Komfortní navíjení kabelu                          | •                                 |
| <b>Mobilita</b>                                    |                                   |
| Šetrná kolečka na ocelových osách                  | •                                 |
| 3bodové řízení                                     | •                                 |
| Akční rádius v m                                   | 11                                |
| Délka kabelu v m                                   | 7,5                               |
| <b>Filtrační systém</b>                            |                                   |
| Typ sáčku do vysavače                              | HyClean Pure CO                   |
| Objem sáčku v l                                    | 4,5                               |
| Indikace výměny sáčku                              | •                                 |
| Vzduchový filtr                                    | Filtr AirClean                    |
| Motorový filtr                                     | •                                 |
| <b>Bezpečnost</b>                                  |                                   |
| Spojovací pojistka pro podlahovou hubici a rukojeť | •                                 |
| Automatické polohování sáčku                       | •                                 |
| Ochranná lišta                                     | •                                 |
| <b>Technické údaje</b>                             |                                   |
| Výkon ve watttech                                  | 890                               |
| Hlasitost v dB                                     | 77                                |
| Šířka v mm                                         | 496                               |
| Výška v mm                                         | 227                               |
| Hmotnost v kg                                      | 7,3                               |
| <b>Dodávané příslušenství</b>                      |                                   |
| Třídílné příslušenství                             | integrovaný                       |
| Hubice na čalounění                                | •                                 |
| Hubice pro vysávání spár                           | •                                 |
| Sací štětec z umělých štětín                       | •                                 |
| podlahová hubice                                   | •                                 |