

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.



- Velký dotykový displej M Touch se senzorem přiblížení
- Perfektní výsledky – parní technologie DualSteam
- Zvnějšku křupavé, uvnitř šťavnaté – kombinovaná příprava
- Miele@home – přístroj propojený pomocí WiFi + Mix & Match
- snadné čištění – HydroClean a nerezový ohřevný prostor



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Provedení a design

Konvektomat	•
ArtLine	•
Barva přístroje	Perleťová béžová
Bez rukojeti	•

Uživatelské výhody

Rychloohřev	•
Předeřtí	•
Externí vyvíjení páry	•
Klimatický senzor	•
Individuální možnosti nastavení vlhkosti při kombinovaném pečení	•
Příprava menu bez přenosu chuti	•
Mix & Match	•
Pokrmový teploměr	bezdrátové
Automatické programy s individuálním přizpůsobením	•
Udržování teploty	•
Funkce Crisp	•

Provozní způsoby

Horký vzduch plus	•
Horní/spodní pečení	•
Příprava v páře	•
Kombinovaná příprava	•
Kombinovaná příprava s horkým vzduchem plus	•
Kombinovaná příprava s horním/spodním pečením	•
Kombinovaná příprava s velkým grilem	•
Sous-vide	•
Intenzivní pečení	•
Grilování s cirkulací vzduchu	•
Gril	•
Malý gril	•
Horní pečení	•
Spodní pečení	•
Speciální moučník	•
Horký vzduch Eco	•
Příprava v páře Eco	•
Rozmrazování	•
Pečení Gourmet	•
Ohřev	•
Nahřívání talířů	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Displej	M Touch
Senzor přiblížení MotionReact	•
MotionReact: osvětlení se rozsvítí při přiblížení	•

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.



EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

MotionReact: displej se rozsvítí při přiblížení	•
MotionReact: potvrzení signálním tónem při přiblížení	•
MotionReact: rozpoznání nábytkové čelní stěny	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkce nápovědy	•
Motoricky výsuvný panel	•
Příprava nezávislá na množství	•
Příprava v páře až na 3 úrovních současně	•
Automatická příprava menu	•
Redukce páry před ukončením programu	•
Polyfonní signální tóny	•
Zobrazení denního času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se Iněnou strukturou	•
Sklopné grilovací těleso	•
Externí vyvíječ páry	•
HydroClean	•
Ošetřující program Odmočení	•
Ošetřující program Proplachování	•
Ohřevný prostor – program Sušení	•
Rychloupínáky pro postranní mřížky	•
Vyjímatelné postranní mřížky	•
Odvápňování	•
Dvířka CleanGlass	•

DGC 7845 HCX Pro

Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.

EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D

Parní technologie/přívod vody	
DualSteam	•
Výkon vyvíječe páry v kW	3,30
DirectWater plus	•
Odpadní sítko	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Systém chlazení výparů	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	47
Počet úrovní zasunutí	3
Rozměry přístroje (š x v x h) v mm	595 x 456 x 569
Označení úrovní zasunutí	•
Závěs dvířek	dole
Osvětlení ohřevného prostoru	BrilliantLight
Minimální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	30
Maximální teploty při provozu pečicí trouby ve °C	230
Minimální teploty při provozu parní trouby ve °C	40
Maximální teploty při provozu parní trouby ve °C	100
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	555
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	455,5
Hloubka přístroje v mm	568,5
Hmotnost v kg	40,2
Celkový příkon v kW	3,40
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Délka přívodní hadice v m	2,0
Délka odtokové hadice v m	3,0
Výměna svítidel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Univerzální plech s úpravou PerfectClean HUBB 71	1
Pečicí rošt s úpravou PerfectClean HBRR 71	1
Výsuvné pojezdy FlexiClip s úpravou PerfectClean HFC 71 (pár)	1
Bezdrátový pokrmový teploměr	1
Vyjímatelné postranní mřížky (pár)	1
Perforované nerezové varné nádoby	2
Neperforované nerezové varné nádoby	1
Čisticí prostředek HydroClean	1

DGC 7845 HCX Pro
Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad
pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.




EAN: 4002516817086 / Číslo materiálu: 12613880 / Číslo starého materiálu: 23784598D


Odvápňovací tablety	2
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, □□□□□□□□, □□, □ □□, □□□□□, □□□

DGC 7845 HCX Pro


Kompaktní konvektomat bez rukojeti s připojením na přívod vody a odpad pro přípravu v páře a pečení s bezdrátovým pokrmovým teploměrem + HydroClean.




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x45 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing



side view DGC XL, installation drawings