

G 5410 SC Front Active Plus
Volně stojící myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přibory
- myčka s přívodem čerstvé vody – spotřeba vody od 6.0 l v programu Automatika
- ušetřete až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort



EAN: 4002516836087 / Číslo materiálu: 12659020 /
Číslo starého materiálu: 21541018OE1

Konstrukce	
Volně stojící myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Čelní stěna CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,64
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	64
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•


G 5410 SC Front Active Plus
Volně stojící myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516836087 / Číslo materiálu: 12659020 /
Číslo starého materiálu: 21541018OE1

Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
System Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	880
Hloubka výklenku v mm	600
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	600
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	119,5
Hmotnost netto v kg	55,5
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5410 SC Front Active Plus
Volně stojící myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)