

G 5410 SCi Active Plus
Vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přibory
- myčka s přívodem čerstvé vody – spotřeba vody od 6.0 l v programu Automatika
- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort



EAN: 4002516836094 / Číslo materiálu: 12659030 / Číslo starého materiálu: 21541054OE1

Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Obsidian černá
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbyvajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,64
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	64
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermické sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
QuickPowerWash	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění přiborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex


G 5410 SCi Active Plus
Vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516836094 / Číslo materiálu: 12659030 / Číslo starého materiálu: 21541054OE1

Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dveřky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	43,7
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	2,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	8,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5410 SCi Active Plus
Vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)