

G 5410 SCi Active Plus
Vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přibory
- myčka s přívodem čerstvé vody – spotřeba vody od 6.0 l v programu Automatika
- ušetřete až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort



EAN: 4002516836100 / Číslo materiálu: 12659040 /
Číslo starého materiálu: 21541057OE1

Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,64
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	64
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex

G 5410 SCi Active Plus
Vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516836100 / Číslo materiálu: 12659040 /
Číslo starého materiálu: 21541057OE1

Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	44,7
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	10,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	9,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	19,0
Dodávané příslušenství	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5410 SCi Active Plus
Vestavná myčka nádobí
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)