

## G 5455 SCVi XXL Active Plus

Plně vestavná myčka nádobí  
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přístroje
- myčka s přívodem čerstvé vody – spotřeba vody od 6.0 l v programu Automatika
- ušetřete až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort



EAN: 4002516837534 / Číslo materiálu: 12659070 /  
Číslo starého materiálu: 21545562OE1

<b>Konstrukce</b>	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Myčky nádobí XXL	•
<b>Design</b>	
Barva ovládacího panelu	Nerez
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaný ovl. panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
<b>Komfort</b>	
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Kontrolní funkce	Displej, Akustický
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,4
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,64
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	64
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,40
Délka programu ECO v minutách	199
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	44
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
<b>Kvalita výsledků</b>	
Oplachování čerstvou vodou	•
SensorDry	•
Oběhové turbotermitické sušení	•
Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy mytí</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
<b>Možnosti mytí</b>	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•

G 5455 SCVi XXL Active Plus  
Plně vestavná myčka nádobí  
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



EAN: 4002516837534 / Číslo materiálu: 12659070 /  
Číslo starého materiálu: 21545562OE1

<b>Košové uspořádání</b>	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Počet jídelních souprav	14
<b>Bezpečnost</b>	
Systém Waterproof	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	910
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	45,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v cm	1,50
Délka odtokové hadice v cm	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	14,0
<b>Dodávané příslušenství</b>	
1 balení UltraTabs (20 kusů)	•
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5455 SCVi XXL Active Plus  
Plně vestavná myčka nádobí  
pro optimální výsledky sušení díky sušení AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)