

KFN 7844 C

Vestavná chladnička s mrazničkou XL, výška výklenku 194 cm s PerfectFresh Pro a NoFrost ve výšce 194 cm pro zvlášť velký úložný prostor.



- o 17 % větší objem v chladicí části – Built-In XL
- profesionální skladování – ještě déle čerstvé s PerfectFresh Pro
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool



EAN: 4002516840619 / Číslo materiálu: 12665240 /
Číslo starého materiálu: 38784400EU1

| | |
|--|------------------|
| Všeobecné údaje | |
| Označení modelu | KFN 7844 C |
| Číslo materiálu výrobce | 12665240 |
| Číslo EAN | 4002516840619 |
| Marketingová třída | Gold |
| Kategorie přístrojů | |
| Kombinace chladničky s mrazničkou | • |
| Provedení | |
| Vestavný přístroj | • |
| Integrovaný vestavný přístroj | • |
| Závěs dvířek | vpravo |
| Závěs dvířek měnitelný | • |
| Komfort při obsluze | |
| Osvětlení chladicí zóny | LED |
| Propojení s Miele@home | • |
| Systém uchování čerstvosti | PerfectFresh Pro |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| DynaCool | • |
| Režim párty | • |
| Režim dovolená | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| Dávkač ledu/vody s přípojkou na vodovodní potrubí | Ne |
| Řídící jednotka | |
| Koncepce ovládání | SensorTouch |
| Možnost vypnout chladicí část | Ano |
| Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny | Ano |
| SuperCool | • |
| Supermražení | • |
| Počet teplotních zón | 3 |
| Režim sabat | • |
| Chladnička/chladicí zóna | |
| Počet odkládacích ploch | 4 |
| z toho dělitelné (FlexiBoard) | 1 |
| Držák na lahve z pochromovaného kovu | • |
| Počet přihrádek na čerstvé potraviny | 2 |
| Suchá zadní stěna | CleanSteel |
| Počet polic na konzervy ve dvířkách | 2 |
| Police na lahve ve dvířkách | 1 |
| Police ve dvířkách | 3 |
| Mraznička/mrazicí zóna | |
| Počet mrazicích zásuvek | 3 |
| Hospodárnost a udržitelnost | |
| Třída energetické účinnosti (A–G) | C |
| Roční spotřeba energie v kWh | 162,06 |

KFN 7844 C

Vestavná chladnička s mrazničkou XL, výška výklenku 194 cm s PerfectFresh Pro a NoFrost ve výšce 194 cm pro zvlášť velký úložný prostor.



EAN: 4002516840619 / Číslo materiálu: 12665240 /


Číslo starého materiálu: 38784400EU1

Spotřeba energie za 24 h v kWh 0,44


| Bezpečnost | |
|--|-------------------|
| Blokovací funkce | • |
| Akustický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části | • |
| Optický alarm při otevřených dvířkách | • |
| Optický alarm při změně teploty | • |
| Indikace výpadku proudu v mrazicí části | • |
| Technické údaje | |
| Minimální šířka výklenku v mm | 560 |
| Maximální šířka výklenku v mm | 570 |
| Minimální výška výklenku v mm | 1940 |
| Maximální výška výklenku v mm | 1950 |
| Hloubka výklenku v mm | 550 |
| Šířka přístroje v mm | 559 |
| Výška přístroje v mm | 1938 |
| Hloubka přístroje v mm | 546 |
| Hmotnost v kg | 71,7 |
| Upevňovací technika | Pevná dvířka |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg | 18 |
| Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg | 12 |
| Klimatická třída | SN-T |
| Chladicí zóna v l | 204 |
| z toho zóna PerfectFresh v l | 71 |
| 4hvězdičková mrazicí zóna v l | 70 |
| Celkový užitečný objem v l | 273 |
| Doba skladování při poruše v h | 9 |
| Kapacita mražení v kg/24 h | 6,00 |
| Třída úrovně emisí hluku (A–D) | B |
| Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW | 33 |
| Spotřeba energie v miliampérech (mA) | 1400 |
| Napětí ve V | 220-240 |
| Jištění v A | 10 |
| Počet fází | 1 |
| Frekvence v Hz | 50-60 |
| Délka elektrického přívodního kabelu v m | 2,2 |
| Výměna svítidel | Zákaznický servis |
| Dodávané příslušenství | |
| Příhrádka na vejce | • |
| Miska na led | • |

KFN 7844 C


Vestavná chladnička s mrazničkou XL, výška výklenku 194 cm s PerfectFresh Pro a NoFrost ve výšce 194 cm pro zvlášť velký úložný prostor.



KFN7844C, XL built-in



KFN7844C, XL built-in, installation



KFN7844C, XL built-in, side view