

DU 1150

Sušicí agregát, elektro

pro přístroje o šířce 115 cm a optimální vnitřní/vnější sušení mytých předmětů.



- S nasazovacím krytem, přívod vzduchu přes stropní instalaci
- Včetně 2 filtrů HEPA H14
- Optimální bezpečnost – filtr HEPA přímo před mycí komorou
- Výkon vzduchu 250 m³/hodina
- Životnost filtru HEPA: 1000 hodin

EAN: 4002516854555 / Číslo materiálu: 12678650 /

Číslo starého materiálu: 69250008D

Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Zařazení přístroje

PLW 8617

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

855

Vnější rozměr, šířka netto v mm

850

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

1190

Vnější rozměr, výška brutto v mm

1010

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

850

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

1200

Hmotnost netto v kg

120,00

Hmotnost brutto v kg

137,00