

## DU 900

Sušicí agregát, elektro

pro přístroje o šířce 90 cm a optimální vnitřní/vnější sušení mytých předmětů.



- S nasazovacím krytem, přívod vzduchu přes stropní instalaci
- Včetně 2 filtrů HEPA H14
- Optimální bezpečnost – filtr HEPA přímo před mycí komorou
- Výkon vzduchu 250 m<sup>3</sup>/hodina
- Životnost filtru HEPA: 1000 hodin

EAN: 4002516854722 / Číslo materiálu: 12678660 / Číslo starého materiálu: 69250009D

### Produktové zařazení

Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

### Zařazení přístroje

PLW 8615

•

PLW 8616

•

### Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm

845

Vnější rozměr, šířka netto v mm

845

Vnější rozměr, hloubka netto v mm

1045

Vnější rozměr, výška brutto v mm

1000

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

845

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

1200

Hmotnost netto v kg

115,00

Hmotnost brutto v kg

132,00