

VE P 2800/01

Patrona pro úplnou demineralizaci
pro optimální přípravu vody.



- max. průtok: 800 l/h
- stupeň vyčerpání lze změřit přístrojem ConductivityMeter CM/1
- max. teplota napouštěné vody 40 °C – tlaková zatížitelnost 0,5–10 barů
- výška 56 cm, Ø 24 cm

EAN: 4002516874027 / Číslo materiálu: 12681040 / Číslo starého materiálu: 69431006D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Tankové myčky	•
Tankové myčky, průchozí	•
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8080	•
PG 8080 i	•
PG 8080 U/i	•
PG 8081 i	•
PG 8082 Sci XXL	•
PG 8083 SCVi XXL	•
PG 8130	•
PG 8130 U	•
PG 8130 i	•
PG 8130 U/i	•
PG 8131 i	•
PG 8132 Sci	•
PG 8133 SCVi	•
PFD 101	•
PFD 101 i	•
PFD 101 U	•
PFD 101 U/i	•
PFD 102 i	•
PFD 103 Sci XXL	•
PFD 104 SCVi XXL	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•

VE P 2800/01

Patrona pro úplnou demineralizaci
pro optimální přípravu vody.



EAN: 4002516874027 / Číslo materiálu: 12681040 / Číslo starého materiálu: 69431006D

PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	600
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	260
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	260
Hmotnost netto v kg	18,01
Hmotnost brutto v kg	19,05