


WQ 1000 WPS Nova Edition
 Pračka s předním plněním W2
 A | 9 kg | 1 600 ot/min | InfinityCare | automatické dávkování | SmartMatic



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- perte tak šetrně jako nikdy dříve s voštinovým bubnem InfinityCare
- TwinDos® šetří díky automatickému dávkování* až 40 %* pracího prostředku
- náš automatický program SmartMatic® automaticky přizpůsobí spotřebu
- s velkým barevným displejem M Touch Pro je obsluha zvlášť pohodlná


* Ve srovnání s ručním dávkováním na základě výsledků interních testů.



EAN: 4002516863090 / Číslo materiálu: 12708900 /
 Číslo starého materiálu: 11Q10002EU1

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W2 Nova Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Design dvířek a ovládacích panelů	BlackEffect
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
Čisticí výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Automatické rozpoznání kartuše TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Programy AddLoad	•
Excelentní hygiena	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový bubem InfinityCare	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajícího času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	49


WQ 1000 WPS Nova Edition
 Pračka s předním plněním W2
 A | 9 kg | 1 600 ot/min | InfinityCare | automatické dávkování | SmartMatic



EAN: 4002516863090 / Číslo materiálu: 12708900 /
 Číslo starého materiálu: 11Q10002EU1

Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	50
Třída energetické účinnosti odstředování (A–G)	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	70
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	229
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,50
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,50
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,00
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	15
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	15
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	15
Automatické rozpoznání naplnění FlexLoad	•
Připojení na teplou vodu	•
EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnovosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Čištění přístroje	•
Pouze máchání	•
ECO 40–60	•
PowerFresh	•
Peří/příkrývky	•
Záclony/závěsy	•
Nové oblečení	•
SmartMatic®	•
Jen předžehlení	•
Čištění bubnu	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•


WQ 1000 WPS Nova Edition
 Pračka s předním plněním W2
 A | 9 kg | 1 600 ot/min | InfinityCare | automatické dávkování | SmartMatic




EAN: 4002516863090 / Číslo materiálu: 12708900 /
 Číslo starého materiálu: 11Q10002EU1

Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Hygiena plus	•
Úspora energie	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproof-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	620
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1087
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	91
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka přívodní hadice v m	1,60
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•


WQ 1000 WPS Nova Edition
Pračka s předním plněním W2
A | 9 kg | 1 600 ot/min | InfinityCare | automatické dávkování | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, measures in mm