


WQ 1200 WPS Nova Edition  
 Pračka s předním plněním W2  
 A –20 %\* | 9 kg | 1 400 ot/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo
- perte tak šetrně jako nikdy dříve s voštinovým bubnem InfinityCare
- TwinDos® šetří díky automatickému dávkování\* až 40 %\* pracího prostředku
- náš automatický program SmartMatic® automaticky přizpůsobí spotřebu
- s velkým barevným displejem M Touch Pro je obsluha zvlášť pohodlná


\* Ve srovnání s ručním dávkováním na základě výsledků interních testů.



EAN: 4002516863106 / Číslo materiálu: 12708910 /  
 Číslo starého materiálu: 11Q12002EU1

<b>Provedení</b>	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
<b>Konstrukce</b>	
Označení přístroje	W2 Nova Edition
Pračka s předním plněním	•
<b>Odstředování</b>	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
<b>Design</b>	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Design dvířek a ovládacích panelů	BlackEffect
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Dotykové ovládání
Displej	M Touch Pro
AmbientLight	•
MotionReact	•
<b>Čisticí výkon</b>	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Automatické rozpoznání kartuše TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Programy AddLoad	•
Excelentní hygiena	•
<b>Šetrná péče o prádlo</b>	
Voštinový bubem InfinityCare	•
Hmotnost náplně v kg	9,0
<b>Komfort při obsluze</b>	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zobrazení denního času	•
Indikace průběhu programu	•
Informační texty	•
Oblíbené programy	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
ComfortOpen	•
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	20%

WQ 1200 WPS Nova Edition  
 Pračka s předním plněním W2  
 A –20 %\* | 9 kg | 1 400 ot/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516863106 / Číslo materiálu: 12708910 /  
 Číslo starého materiálu: 11Q12002EU1

Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	40
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	50
Třída energetické účinnosti odstředování (A–G)	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	69
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	229
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,50
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,50
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,00
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	15
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	15
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	15
Automatické rozpoznání naplnění FlexLoad	•
Připojení na teplou vodu	•
EcoFeedback	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
<b>Programy praní</b>	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Čištění přístroje	•
Pouze máchání	•
ECO 40–60	•
PowerFresh	•
Peří/přikrývky	•
Záclony/závěsy	•
Nové oblečení	•
SmartMatic®	•
Jen předžehlení	•
Čištění bubnu	•
<b>Extra funkce praní</b>	
SingleWash	•
Krátký	•

WQ 1200 WPS Nova Edition  
Pračka s předním plněním W2


A -20 %\* | 9 kg | 1 400 ot/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




EAN: 4002516863106 / Číslo materiálu: 12708910 /  
Číslo starého materiálu: 11Q12002EU1

Odmočení	•
Předepírání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Hygiena plus	•
Úspora energie	•
<b>Bezpečnost</b>	
Systém ochrany proti poškození vodou	Waterproof-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
<b>Technické údaje</b>	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	698
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1165
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	678
Hmotnost v kg	97
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka přívodní hadice v m	1,60
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
<b>Dodávané příslušenství</b>	
3 kapsle	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•


WQ 1200 WPS Nova Edition  
Pračka s předním plněním W2  
A -20 %\* | 9 kg | 1 400 ot/min | InfinityCare | M Touch Pro | SmartMatic




W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm



W2 drawing, facia 17 degree, Bigfoot, Ref2, measures in mm