

WWK360 WCS PWash&10kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 10 kg | 1 400 ot/min | QuickPowerWash | předžehlení | voštinový buben



EAN: 4002516867630 / Číslo materiálu: 12727330 / Číslo starého materiálu: 11WK3601CZ

- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- úspora energie v té nejlepší třídě energetické účinnosti A
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut**
- extra funkce Předžehlení redukuje pomačkání a šetří až 50 % času a námahy***
- šetrná péče o prádlo v XXL formátu s voštinovým bubnem Miele i na 10 kg prádla

* Během vývojové fáze řady praček W1 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v 5 000 cyklech praní (= 5 cyklů praní týdně při použití v 50 týdnech za rok) s různými programy. Více na: miele.cz/20let

** To platí pro všechny pračky Miele, které umožňují realizaci procesních a přístrojových parametrů uvedených v souhru zkušební zprávy WL 1110/18.

*** Patent EP 2 088 231



Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovými aplikacemi
Barva otočného voliče	Lotosová bílá /prstenec chrom
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm. displ
Čisticí výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	10,0
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	52
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	53
Třída účinnosti odstředování	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	71
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	239
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•

WWK360 WCS PWash&10kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 10 kg | 1 400 ot/min | QuickPowerWash | předžehlení | voštinový buben



EAN: 4002516867630 / Číslo materiálu: 12727330 / Číslo starého materiálu: 11WK3601CZ

Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Impregnace	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
Hmotnost v kg	93
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2
Dodávané příslušenství	
3 kapsle	•
Voucher na prací prostředky Miele	•

WWK360 WCS PWash&10kg

Pračka s předním plněním W1:

A | 10 kg | 1 400 ot/min | QuickPowerWash | předžehlení | voštinový buben



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm