

WEA135 WCS 8kg Active

Pračka s předním plněním W1:

A –10 %* | 8 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- ještě větší úspory energie s třídou A –10 %**
- exkluzivní sortiment kapslí pro CapDosing na různé textilie a skvrny***
- náš voštinový buben se postará o to, aby prádlo zůstalo v bezvadném stavu
- doplňování nebo vyjímání jednotlivých kousků během praní s funkcí AddLoad

* Během vývojové fáze řady praček W1 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v 5 000 cyklech praní (= 5 cyklů praní týdně při použití v 50 týdnech za rok) s různými programy. Více na: miele.cz/20let

** O 10 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A

*** Patent EP 2 365 120



EAN: 4002516881209 / Číslo materiálu: 12740270 / Číslo starého materiálu: 11EA1351CZ

Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsvětelná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Šikmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	EasyControl žlutý
Čistící výkon	
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	8,0
Komfort při obsluze	
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	10%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	43
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	48
Třída energetické účinnosti odstředování (A–G)	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	219
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•

WEA135 WCS 8kg Active

Pračka s předním plněním W1:

A -10 %* | 8 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový bubel | AddLoad



EAN: 4002516881209 / Číslo materiálu: 12740270 / Číslo starého materiálu: 11EA1351CZ

Programy praní

Bavlna	•
Bavlna s přepráním	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Pouze máchání/škrobení	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40-60	•

Extra funkce praní

Krátký	•
Odmočení	•
Více vody	•
Extra máchání	•

Bezpečnost

Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	80
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Délka přívodní hadice v m	1,60
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2

WEA135 WCS 8kg Active

Pračka s předním plněním W1:

A -10%* | 8 kg | 1 400 ot/min | CapDosing | voštinový buben | AddLoad



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm