

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A –20 %* | 9 kg | 1 400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- ještě větší úspory energie s třídou A –20 %**
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut***
- ovládání pračky kompletně přes aplikaci s Miele@home****

* Během vývojové fáze řady praček W1 testovala společnost Miele jednotlivé modely a základní komponenty v 5 000 cyklech praní (= 5 cyklů praní týdně při použití v 50 týdnech za rok) s různými programy. Více na: miele.cz/20let

** O 20 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A.

*** To platí pro všechny pračky Miele, které umožňují realizaci procesních a přístrojových parametrů uvedených v souhrnu zkušební zprávy WL 1110/18.

**** Miele@home je samostatná nabídka digitálních služeb od společnosti Miele & Cie. KG. Systém Miele@home umožňuje používání všech chytrých aplikací. Řada funkcí se může lišit v závislosti na modelu a zemi.



EAN: 4002516881735 / Číslo materiálu: 12740300 / Číslo starého materiálu: 11ED3851CZ

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Závěs dvířek	vpravo
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Podstavná	•

Konstrukce

Označení přístroje	W1 Chrome Edition
Pračka s předním plněním	•

Odstředování

Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Grafitově šedá Pearlfinish
Barva otočného voliče	Lotosově bílá
Provedení ovládacího panelu	Kolmý
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílá, 7segm. displ

Čistící výkon

Inovativní technologie praní PowerWash	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•

Šetrná péče o prádlo

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9,0

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•

Hospodárnost a udržitelnost

Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	20%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	40
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	50
Třída energetické účinnosti odstředování (A–G)	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	229
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,60
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•

WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Pračka s předním plněním W1:

A –20 %* | 9 kg | 1 400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




EAN: 4002516881735 / Číslo materiálu: 12740300 / Číslo starého materiálu: 11ED3851CZ

Průtokový měřič	•
Regulace pěnovosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Osvěžení (pára)	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40–60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	636
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1054
Hloubka přístroje bez dvířek (pro podstavbu) v mm	600
Hmotnost v kg	84
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Délka přívodní hadice v m	1,60
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2


WED385 WCS PWash&Steam&9kg

Pračka s předním plněním W1:


A -20 %* | 9 kg | 1 400 ot/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm