

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pračka s předním plněním W1:

A –20 %* I 9 kg I 1 400 ot/min I SteamCare I auto. dávkování I QuickPowerWash



EAN: 4002516882015 / Číslo materiálu: 12740350 /

Číslo starého materiálu: 11WG8801CZ

Všeobecné údaje	
Označení modelu	WWG880 WCS PWash&TDos&Steam
Číslo materiálu výrobce	12740350
Číslo EAN	4002516882015
Marketingová třída	Platinum
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Závěs dvířek	vpravo
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Konstrukce	
Označení přístroje	W1 White Edition
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1400
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Barva ovládacího panelu	Lotosově bílá
Design dvířek	Obsidian černá s chromovým kroužkem
Barva otočného voliče	Lotosově bílá s chromovými kroužky
Provedení ovládacího panelu	5° zkosený
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	DirectSensor bílý, 7 segmentů
Čisticí výkon	
Inovativní technologie praní PowerWash	•
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	9
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Parní systém SteamCare	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	20%

- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- ještě větší úspory energie s třídou A –20 %**
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení
- přesné a automatické dávkování pracího prostředku se systémem TwinDos®***
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut****

* Během vývojové fáze praček řady W1/W2 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 000 náplních prádla (= 5 náplní prádla týdně po dobu 50 týdnů v roce) v různých programech. Více na: miele.com/20years

** O 20 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A.

*** K použití výhradně s prací prostředkem Miele UltraPhase.

**** To platí pro všechny pračky Miele, které umožňují realizaci procesních a přístrojových parametrů uvedených v souhrnu zkušební zprávy WL 1110/18.



WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pračka s předním plněním W1:

A -20 %* | 9 kg | 1 400 ot/min | SteamCare | auto. dávkování | QuickPowerWash



EAN: 4002516882015 / Číslo materiálu: 12740350 /

Číslo starého materiálu: 11WG8801CZ

Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	40
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	50
Třída energetické účinnosti odstředování (A-G)	B
Třída úrovně emisí hluku (při odstředování; A-D)	A
Úroveň emisí hluku při odstředování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40-60“ při jmenovité kapacitě	229
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,40
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	0,80
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Motor ProfiEco	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Bavlna s přepraáním	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Košile	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Odčerpávání/odstředování	•
ECO 40-60	•
Extra funkce praní	
Krátký	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
Dětská pojistka	•
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 643
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	643
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1077
Hmotnost v kg	80
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	2,10-2,40
Délka přívodní hadice v m	1,60
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2

WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pračka s předním plněním W1:

A -20 %* | 9 kg | 1 400 ot/min | SteamCare | auto. dávkování | QuickPowerWash



EAN: 4002516882015 / Číslo materiálu: 12740350 /

Číslo starého materiálu: 11WG8801CZ

Dodávané příslušenství

3 kapsle

•

UltraPhase 1 + 2

•


Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele

•


WWG880 WCS PWash&TDos&Steam

Pračka s předním plněním W1:


A -20 %* | 9 kg | 1 400 ot/min | SteamCare | auto. dávkování | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm