

DAE 1530

Vestavný plošný odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



- Individuální design kuchyně – úplná integrace o šířce 532 mm 532 mm
- vysoký výkon – 415 m³/h na nejvyšší stupeň
- Rovnoměrné osvětlení díky LED liště
- Efektivní filtrace – 10vrstvý nerezový tukový filtr
- Bezpečnost a snadná údržba – Miele CleanCover



EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Provedení a design

Barva přístroje Nerez

Provedení

Vestavný plošný odsavač par

Provozní způsoby

Způsob vedení vzduchu S možností přestavby

Potřebná sada pro přestavbu na cirkulaci k dokoupení DUU 150, DUU 151

Potřebný uhlíkový filtr k dokoupení DKF 32-P

Komfort při obsluze

Elektronické ovládání

EasySwitch

Obsluha

Stupně výkonu (počet bez intenzivního stupně)

Intenzivní stupeň

Hospodárnost a udržitelnost

Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)

Stupeň odloučení tuků

Třída účinnosti proudění kapalin

Třída účinnosti osvětlení

Komfort při údržbě

Snadné čištění vnitřního prostoru těla odsavače – CleanCover

Filtrační systém

Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvý)

Osvětlení

Počet x W

Intenzita osvětlení v lx

Barevná teplota světla v K

Ventilátor

Počet ventilátorů

Oboustranně odsávací ventilátor

Střídavý motor (motor AC)

Odtah

Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591

Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591

Výkon odtahu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591

Výkon vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591

Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3

Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3

Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3

Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3

Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13

Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13

DAE 1530

Vestavný plošný odsávač par
s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu




EAN: 4002516872016 / Číslo materiálu: 12760940 / Číslo starého materiálu: 28E1530SD

Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	51,0
Cirkulace	
Výkon stupně 1 (m³/h) dle EN 61591	200
Výkon stupně 2 (m³/h) dle EN 61591	295
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	630
Výkon odvodu vzduchu stupně 3 (m³/h) podle EN 61591	395
Hlučnost stupně 1 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	46,0
Hlučnost stupně 2 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	53,0
Hlučnost stupně 3 (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	59,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak stupně 2 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak stupně 3 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	45,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Akustický tlak stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	32,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Technické údaje	
Šířka těla odsavače v mm	532
Výška těla odsavače v mm	50
Hloubka těla odsavače v mm	372
Hmotnost netto v kg	9,0
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,5
Ochranná zástrčka	•
Min. výška nad elektrickou varnou deskou v mm	450
Min. bezpečná vzdálenost nad plynovými varnými deskami (celkový výkon max. 12,6 kW, hořák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fází	1
Celkový příkon v kW	0,20
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Montážní pokyny	
Připojení odvodu nahoru	•
Připojení odvodu dozadu	•
Připojení odvodu nahoru a dozadu	•
Průměr odvodového hrdla v mm	150
Dodávané příslušenství	
Zpětná klapka	•

DAE 1530

Vestavný plošný odsávač par

s ovládáním EasySwitch pro komfortní obsluhu



DAE1530, DAE1535 Installation drawing