

APCL 107

komunikační box appWash light

k propojení praček/sušiček se službami appWash PAY a RELAX.



- Pro použití v samoobslužných provozech (např. prádelny/technické místnosti)
- Vhodné až pro 6 přístrojů (praček a sušiček)
- Uživatelé si mohou přístroje rezervovat
- Provozovatelé mohou přes appWash sledovat např. míru využití přístrojů
- Zjistěte více o appWash: <https://appwash.com/cs/>
- Elektrické připojení: 100–240 V 50/60 HZ-Další informace najdete zde:

EAN: 4002516888987 / Číslo materiálu: 12785910 /

Číslo starého materiálu: 59590107EU

Produktové zařazení	
Pračky	•
Sušičky	•
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8337	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8407	•
PT 8503	•
PT 8507	•
PT 8803	•
PT 8807	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5065	•
PW 5082	•

APCL 107

komunikační box appWash light

k propojení praček/sušiček se službami appWash PAY a RELAX.



EAN: 4002516888987 / Číslo materiálu: 12785910 /

Číslo starého materiálu: 59590107EU

PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 508	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•

APCL 107

komunikační box appWash light

k propojení praček/sušiček se službami appWash PAY a RELAX.



EAN: 4002516888987 / Číslo materiálu: 12785910 /

Číslo starého materiálu: 59590107EU

PDR 922

•	
Produktová kategorie	
appWash	•
Inkasní systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	400
Vnější rozměr, šířka netto v mm	200
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	300
Vnější rozměr, výška brutto v mm	500
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	230
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	400
Hmotnost netto [kg]	9,00
Hmotnost brutto v kg	10,00