

KFN 7913 E

Vestavná chladnička s mrazničkou XXL, výška výklenku 194 cm



- O 45 % větší objem chladicího přístroje – vestavné XXL
- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- optimální a bezúdržbové LED osvětlení vnitřního prostoru
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- optimální chlazení díky odděleným vzduchovým okruhům – DuplexCool



EAN: 4002516880776 / Číslo materiálu: 12790390 /  
Číslo starého materiálu: 38791300EU1

<b>Všeobecné údaje</b>	
Označení modelu	KFN 7913 E
Číslo materiálu výrobce	12790390
Číslo EAN	4002516880776
Marketingová třída	Silver
<b>Kategorie přístrojů</b>	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
<b>Provedení</b>	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
ComfortSize	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Řídící jednotka</b>	
Koncepce ovládání	TouchControl
SuperCool	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	5
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	2
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	4
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>	
Počet mrazicích zásuvek	3
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	E
Roční spotřeba energie v kWh	256,00
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,70
<b>Bezpečnost</b>	
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
<b>Technické údaje</b>	
Minimální šířka výklenku v mm	710
Maximální šířka výklenku v mm	718
Minimální výška výklenku v mm	1935
Maximální výška výklenku v mm	1943
Hloubka výklenku v mm	560

KFN 7913 E

Vestavná chladnička s mrazničkou XXL, výška výklenku 194 cm

-



EAN: 4002516880776 / Číslo materiálu: 12790390 /

Číslo starého materiálu: 38791300EU1

Šířka přístroje v mm	691
Výška přístroje v mm	1935
Hloubka přístroje v mm	548
Hmotnost v kg	68,0
Upevňovací technika	posuvná dvířka
Klimatická třída	SN-ST
Chladicí zóna v l	285
4hvězdičková mrazicí zóna v l	98
Celkový užitečný objem v l	383
Doba skladování při poruše v h	12
Kapacita mražení v kg/24 h	9,50
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,3
Výměna svitidel	Zákaznický servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Příhrádka na vejce	•
Miska na led	•

