

PLW 8604
Laboratorní myčka
s připojením destilované vody.



- Výkon/šarže například 64 kusů úzkohrdlého/laboratorního skla s injektory
- flexibilní a jednoduché – modulární mycí koše a systém EasyLoad
- vysoký komfort obsluhy s dotykovým displejem – M Touch Basic
- Snadné dávk. proc. chemikálií – prášk. dávk. přístroj ve dveřích
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi
- S připojením na DEMI vodu – závěrečné mytí DEMI vodou

EAN: 4002516882442 / Číslo materiálu: 12795880 /
Číslo starého materiálu: 62860401SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Řada	ExploreLine
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Bílá
Možnost podstavby	•
Víko	Nerez
Počet úrovní mytí	2
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo na šarži [počet]	64
Reagenční sklo na šarži [počet]	98
Vialky na šarži [počet]	98
Laboratorní lahve na šarži [počet]	64
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu v min	28
Testované provozní hodiny	15000
Maximální teplota oplachování ve °C	70
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Basic
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	6
Volná programová místa [počet]	4
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000

PLW 8604
Laboratorní myčka
s připojením destilované vody.



EAN: 4002516882442 / Číslo materiálu: 12795880 /
Číslo starého materiálu: 62860401SEE

DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	598
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	598
Mycí prostor, užitiná výška v mm	520
Mycí prostor, užitiná šířka v mm	530
Hmotnost netto v kg	72
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	5,40
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1220
Programy	
Krátký	•
Programy	
Střední	•
Dlouhý	•
Oplach studenou vodou	•
Oplach DEMI vodou	•
Vybavení	
Rozhraní pro zákaznický servis	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelné)	•
Vybavení	
1 dávkovač na leštidlo/dvířka	•
1 dávkovač na prášek/dvířka	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Bezespárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
EasyLoad	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
WiFi	•
Externí dávkovací moduly	•

PLW 8604
Laboratorní myčka
s připojením destilované vody.



EAN: 4002516882442 / Číslo materiálu: 12795880 /
Číslo starého materiálu: 62860401SEE

Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
EN 61010-1	•