

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat s prosklenými dvířky, s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



- výkon/šarže např. 44 násadců nebo 44 odsávaček
- výkon/šarže např. 8 síťových misek DIN nebo 48 gynekol. vyšetřovacích zrcátek
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřík. ramen
- nejvyšší komfort obsluhy s plně dotykovým barevným displejem M Touch Flex
- Komfortní podpora sušení – EcoDry
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi nebo ethernet

EAN: 4002516883401 / Číslo materiálu: 12798490 /
Číslo starého materiálu: 62868214SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Řada	ExpertLine
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Nerez
Skleněná dvířka	•
Možnost podstavby	•
Víko	Nerez
Počet úrovní mytí	2
AutoClose – automatický zámek dvířek	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro stomatologické ordinace	•
Vhodné pro lékařské ordinace	•
Vhodné pro ambulantní operační kliniky	•
Kapacita	
Síťové misky DIN na šarži [počet]	8
Gynekologická zrcátka na šarži [počet]	48
Mikrochirurgické sady na šarži [počet]	1-2
Oftalmologické sady na šarži [počet]	8
Anesteziologické sady na šarži [počet]	2-3
Operační obuv na šarži [počet]	28
Odsávačky na šarži [počet]	44
Duté instrumentárium na šarži [počet]	44
Násadce na šarži [počet]	44
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	40
Testované provozní hodiny	15000
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	19
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (volitelné)	•
Miele Move MedDent+ (volitelné)	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Přímé schválení šarže prostřednictvím displeje	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	23
Volná programová místa [počet]	5
Řízení hodnoty AO	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat s prosklenými dvířky, s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



EAN: 4002516883401 / Číslo materiálu: 12798490 /
Číslo starého materiálu: 62868214SEE

Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
VEP čerpadlo na DEMI vodu (volitelné)	•
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	598
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	603
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Hmotnost netto v kg	72
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	5,40
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m²	1220
Programy	
Vario TD intenzivní	•
Vario Dental +	•
Vario TD instrumentárium – 4 síta	•
Vario TD instrumentárium – 6 sít	•
Vario TD instrumentárium – 8 sít	•

PWD 8682 [GD DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat s prosklenými dvířky,
s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



EAN: 4002516883401 / Číslo materiálu: 12798490 /
Číslo starého materiálu: 62868214SEE

Vario TD Container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL optika	•
Oftalmologie	•
Oftalmologický vozík A207	•
Kojenecké lahve	•
Operační obuv	•
Staniční pomůcky	•
Univerzální	•
Oplach studenou vodou	•
Vybavení	
Kontrola dávkovaného množství	•
Rozhraní pro zákaznický servis	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelné)	•
Vybavení	
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
1 dávkovací čerpadlo na neutralizační prostředek	•
Nasávací trubice pro kanystr 10–20 l (volitelné)	•
Komfortní nasávací trubice DC5	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostřikovacích ramen	•
How-to-Sequenzen	•
Osvětlení komory	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
EcoDry	•
Zásobník na sůl ve dně mycího prostoru	•
Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
WiFi/ethernetové rozhraní	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Třída zdravotnických prostředků IIb	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
EN 61010-1	•