

PLW 8683 [GD LD DS10]

Laboratorní myčka s prosklenými dvířky,
s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



- Výkon/šarže například 128 laboratorních lahví
- flexibilní a jednoduché – modulární mycí koše a systém EasyLoad
- nejvyšší komfort obsluhy s plně dotykovým barevným displejem M Touch Flex
- Komfortní podpora sušení – EcoDry
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi
- Účinné využití zdrojů – topné čerpadlo s variabilními otáčkami

EAN: 4002516884033 / Číslo materiálu: 12798860 /
Číslo starého materiálu: 62868316SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Nerez
Skleněná dvířka	•
Možnost podstavby	•
Víko	Nerez
Počet úrovní mytí	2
AutoClose – automatický zámek dvířek	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo na šarži [počet]	64
Reagenční sklo na šarži [počet]	196
Vialky na šarži [počet]	196
Laboratorní lahve na šarži [počet]	128
Pipety na šarži [počet]	98
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu v min	20
Testované provozní hodiny	15000
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (volitelné)	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	19
Volná programová místa [počet]	10
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30

PLW 8683 [GD LD DS10]

Laboratorní myčka s prosklenými dvířky,
s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



EAN: 4002516884033 / Číslo materiálu: 12798860 /
Číslo starého materiálu: 62868316SEE

Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
VEP čerpadlo na DEMI vodu (volitelné)	•
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	598
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Hmotnost netto v kg	74
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	5,40
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	81
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1220
Programy	
Standardní	•
Intenzivní	•
Programy	
Extra krátký	•
Univerzální	•
Anorganika	•
Organika	•
Agar	•
Injektor Plus	•
Pipety	•
Plasty	•
Olej	•
Hygiena 93/10	•
Pasterizace	•
Oplach studenou vodou	•
Oplach DEMI vodou	•

PLW 8683 [GD LD DS10]

Laboratorní myčka s prosklenými dvířky,
s přípojkou destilované vody, dávkováním tekutých prostředků a funkcí EcoDry.



EAN: 4002516884033 / Číslo materiálu: 12798860 /
Číslo starého materiálu: 62868316SEE

Vybavení

Rozhraní pro procesní dokumentaci (volitelně)

•

Rozhraní pro zákaznický servis

•

Rozsáhlé příslušenství (volitelně)

•

Vybavení

1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek

•

1 dávkovací čerpadlo na neutralizační prostředek

•

Nasávací trubice pro kanystr 10–20 l (volitelně)

•

Komfortní nasávací trubice DC10

•

Kondenzátor par

•

Kontrola mycího tlaku

•

How-to-Sequenzen

•

Osvětlení komory

•

Vícekomponentní filtrační systém

•

Topné čerpadlo s variabilními otáčkami

•

Přímé připojení mycího koše

•

EcoDry

•

Zásobník na sůl ve dně mycího prostoru

•

Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii

•

Topná tělesa mimo mycí prostor

•

EasyLoad

•

Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)

•

Možnosti připojení

WiFi

•

Ethernetové rozhraní (volitelně)

•

Externí dávkovací moduly

•

Normy, zkušební a identifikační označení

VDE značka (elektrická bezpečnost)

•

IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21

•

EN 61010-2-040

•

Směrnice RoHS 2011/65/EU

•

Normy, zkušební a identifikační označení

EN 61010-1

•