

PWD 8692 [DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat
s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



- výkon/šarže např. 44 násadců nebo 44 odsávaček
- výkon/šarže např. 8 síťových misek DIN nebo 48 gynekol. vyšetřovacích zrcátek
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřík. ramen
- nejvyšší komfort obsluhy s plně dotykovým barevným displejem M Touch Flex
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi nebo ethernet

EAN: 4002516884880 / Číslo materiálu: 12800210 /
Číslo starého materiálu: 62869208SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Řada	ExpertLine
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Nerez
Možnost podstavby	•
Víko	Nerez
Počet úrovní mytí	2
AutoClose – automatický zámek dveří	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro stomatologické ordinace	•
Vhodné pro lékařské ordinace	•
Vhodné pro ambulantní operační kliniky	•
Kapacita	
Síťové misky DIN na šarži [počet]	8
Gynekologická zrcátka na šarži [počet]	48
Mikrochirurgické sady na šarži [počet]	1-2
Oftalmologické sady na šarži [počet]	8
Anesteziologické sady na šarži [počet]	2-3
Operační obuv na šarži [počet]	28
Odsávačky na šarži [počet]	44
Duté instrumentárium na šarži [počet]	44
Násadce na šarži [počet]	44
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	40
Testované provozní hodiny	15000
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	19
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (volitelné)	•
Miele Move MedDent+ (volitelné)	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Přímé schválení šarže prostřednictvím displeje	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	24
Volná programová místa [počet]	5
Řízení hodnoty AO	•
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•

PWD 8692 [DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat
s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



EAN: 4002516884880 / Číslo materiálu: 12800210 /

Číslo starého materiálu: 62869208SEE

Nastavitelné jazyky displeje

•

Standardní elektrické připojení

Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90

Možná varianta napětí 1

Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16

Přípojka přívodu a odvodu vody

Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
VEP čerpadlo na DEMI vodu (volitelné)	•
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	598
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	598
Mycí prostor, užité výška v mm	520
Mycí prostor, užité šířka v mm	530
Hmotnost netto v kg	72

Sušicí agregát

Integrovaný sušicí agregát	•
Ventilátor v kW	0,30
Topný registr kW	2,20
Vzduchový výkon v m³/h	60
Nastavení času v krocích po 1 minutě	0-120
Třída filtru HEPA	H13
Stupeň filtrace filtru HEPA (podle DIN EN 1822) v %	99,95
Životnost filtru HEPA v h	300

Emisní hodnoty

Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	5,40

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520

PWD 8692 [DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat
s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.

EAN: 4002516884880 / Číslo materiálu: 12800210 /
Číslo starého materiálu: 62869208SEE

Hmotnost brutto v kg	79
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1220
Programy	
Vario TD intenzivní	•
Vario Dental +	•
Vario TD instrumentárium – 4 síta	•
Vario TD instrumentárium – 6 sít	•
Vario TD instrumentárium – 8 sít	•
Vario TD Container	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL +	•
Vario TD ORL optika	•
Oftalmologie	•
Oftalmologický vozík A207	•
Kojenecké lahve	•
Operační obuv	•
Staniční pomůcky	•
Univerzální	•
Oplach studenou vodou	•
Vybavení	
Kontrola dávkovaného množství	•
Rozhraní pro zákaznický servis	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelné)	•
Vybavení	
1 dávkovač na leštidlo/dvířka	•
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
Nasávací trubice pro kanystr 10–20 l (volitelné)	•
Komfortní nasávací trubice DC5	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostříkovacích ramen	•
How-to-Sequenzen	•
Osvětlení komory	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
DryPlus	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Bezspárové svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
WiFi/ethernetové rozhraní	•
Externí dávkovací moduly	•

PWD 8692 [DC5 LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat
s dávkováním tekutých prostředků a horkovzdušným sušením DryPlus.



EAN: 4002516884880 / Číslo materiálu: 12800210 /

Číslo starého materiálu: 62869208SEE

Normy, zkušební a identifikační označení	
--	--

VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
------------------------------------	---

IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
-------------------------------------	---

EN 61010-2-040	•
----------------	---

Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
--------------------------	---

Třída zdravotnických prostředků IIb	•
-------------------------------------	---

Normy, zkušební a identifikační označení	
--	--

EN 61010-1	•
------------	---