

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Mycí a dezinfekční automat pro přípravu respiračních ochranných pomůcek s dávkováním tekutých prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a monitorováním.



- výkon/šarže 6 ochranných dýchacích masek a 6 plicních automatik
- Účinné využití zdrojů – topné čerpadlo s variabilními otáčkami
- Bezpečnost díky kontrole – kontrola mycího tlaku a ostřik. ramen
- Účinné horkovzdušné sušení – DryPlus
- z výroby možnost síťového propojení přes WiFi
- Výkonný mycí systém a specifické programy

EAN: 4002516885122 / Číslo materiálu: 12800460 /
Číslo starého materiálu: 62869384SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Řada	ExpertLine
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Nerez
Možnost podstavby	•
Víko	Nerez
Počet úrovní mytí	2
AutoClose – automatický zámek dveří	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky a plicní automatika [počet]	6
Ochranné dýchací masky [počet]	12
Plicní automatika [počet]	12
Nosné rámy pro dýchací přístroje [počet]	1
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Nejkratší čas programu v min	28
Testované provozní hodiny	15000
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (volitelné)	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	9
Volná programová místa [počet]	5
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Mycí a dezinfekční automat pro přípravu respiračních ochranných pomůcek s dávkováním tekutých prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a monitorováním.



EAN: 4002516885122 / Číslo materiálu: 12800460 /

Číslo starého materiálu: 62869384SEE

Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
VEP čerpadlo na DEMI vodu (volitelné)	•
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	598
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Mycí prostor, užité výška v mm	520
Mycí prostor, užité šířka v mm	530
Hmotnost netto v kg	74
Sušicí agregát	
Integrovaný sušicí agregát	•
Ventilátor v kW	0,30
Topný registr kW	2,20
Vzduchový výkon v m³/h	60
Nastavení času v krocích po 1 minutě	0-120
Třída filtru HEPA	H13
Stupeň filtrace filtru HEPA (podle DIN EN 1822) v %	99,95
Životnost filtru HEPA v h	300
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	<70 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	5,40
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	81
Maximální zatížení podlahy v N/m²	1220
Programy	
Oplach studenou vodou	•
Vario FB Speciál	•
Vario FB Speciál Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Vybavení	
Kontrola dávkovaného množství	•
Rozhraní pro procesní dokumentaci (volitelně)	•
Rozhraní pro zákaznický servis	•

PLW 8693 [Safety DS10 MON]

Mycí a dezinfekční automat pro přípravu respiračních ochranných pomůcek s dávkováním tekutých prostředků, horkovzdušným sušením DryPlus a monitorováním.



EAN: 4002516885122 / Číslo materiálu: 12800460 /

Číslo starého materiálu: 62869384SEE

Rozsáhlé příslušenství (volitelné)

Vybavení	•
1 dávkovač na leštidlo/dvířka	•
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
Doplňkově integrovatelné dávkovací čerpadlo 5–10 l (volitelné)	•
Nasávací trubice pro kanystr 10–20 l (volitelné)	•
Sací trubice DS10 Flex	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostřikovacích ramen	•
How-to-Sequenzen	•
Osvětlení komory	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
DryPlus	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
WiFi	•
Ethernetové rozhraní (volitelné)	•
Externí dávkovací moduly	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
EN 61010-1	•