

K 7777 B

Vestavná chladnička

s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.



- 5x déle čerstvé díky aktivnímu zvlhčování – PerfectFresh Active
- individuálně nastavitelné osvětlení polic díky FlexiLight 2.0
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- individuální přizpůsobení výšky polic ve dvířkách
- bez viditelného kondenzátu díky suché zadní stěně CleanSteel



EAN: 4002516895336 / Číslo materiálu: 12819500 /

Číslo starého materiálu: 36777702EU1

Kategorie přístrojů	
Chladnička	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
Design	
Osvětlení ventilátoru	•
Osvětlení systému uchování čerstvosti	•
Komfort při obsluze	
Osvětlení chladicí zóny	FlexiLight 2,0
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	PerfectFresh Active
Aktivní osvětlení nejvyšší zásuvky	•
Jemné seřízení vnitřních dvířek	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Řídicí jednotka	
Koncepce ovládání	FreshTouch
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ne
SuperCool	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
Chladnička/chladicí zóna	
Počet odkládacích ploch	7
z toho dělitelné (FlexiBoard)	1
z toho osvětlené	4
Držák na lahve z pochromovaného kovu	•
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	3
Suchá zadní stěna	CleanSteel
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	2
Police ve dvířkách	5
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Roční spotřeba energie v kWh	79,57
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,21
Bezpečnost	
Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•

K 7777 B

Vestavná chladnička

s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.



EAN: 4002516895336 / Číslo materiálu: 12819500 /


Číslo starého materiálu: 36777702EU1

Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	570
Minimální výška výklenku v mm	1772
Maximální výška výklenku v mm	1788
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	559
Výška přístroje v mm	1770
Hloubka přístroje v mm	546
Hmotnost v kg	72,7
Upevňovací technika	Pevná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	26
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	296
z toho zóna PerfectFresh v l	98
Sklepní zóna v l	296
Celkový užitečný objem v l	296
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	A
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	29
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1200
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,2
Výměna světel	Zákaznický servis
Dodávané příslušenství	
Příhrádka na vejce	•
Organizační box PerfectFresh	•


K 7777 B

Vestavná chladnička


s FlexiLight2.0, PerfectFresh Active – aktivní zvlhčování pro ideální čerstvost.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view