

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



- Velký textový displej se senzorovým ovládáním – DirectSensor
- Snadné čištění – ohřevný prostor s PerfectClean a Iněná struktura
- Rovnoměrné a rychlejší výsledky – Quick & Gentle
- Přístroj propojitelný přes WiFi – Miele@home
- Jedním stisknutím tlačítka k cíli – tlačítka Quick-MW a Popcorn

EAN: 4002516932321 / Číslo materiálu: 12821440 / Číslo starého materiálu: 22744006D

Provedení a design

Barva přístroje	Perleťová béžová
VitroLine	•

Komfort při obsluze

3 v 1	Pečicí trouba, Mikrovlna, Pečicí trouba s mikrovlnou
-------	--

Provedení a design

Vestavná pečicí trouba s mikrovlnou	•
-------------------------------------	---

Uživatelské výhody

Quick & Gentle	•
Rychloohřev	•
Předehřátí	•
Udržování teploty	•

Provozní způsoby

Horký vzduch plus	•
Mikrovlna	•
Mikrovlna s horkým vzduchem plus	•
Mikrovlna s grilem	•
Mikrovlna s grilováním s cirkulací	•
Mikrovlna s pečicí automatikou	•
Pečicí automatika	•
Grilování s cirkulací	•
Gril	•
Horký vzduch Eco	•
Rozmrazování	•
Automatické programy	•
Specifické národní automatické programy	•
Speciální použití	•

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Displej	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funkce Popcorn	•
Zobrazení denního času	•
Synchronizace času	•
Zobrazení data	•
Kuchyňský budík	•
Programování začátku přípravy	•
Programování konce přípravy	•
Nastavení délky přípravy	•
Ukazatel aktuální teploty	•
Ukazatel požadované teploty	•
Signální tón při dosažení požadované teploty	•
Navrhovaná teplota	•
Návrh výkonu mikrovlny	•
Quick mikrovlna	•

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516932321 / Číslo materiálu: 12821440 / Číslo starého materiálu: 22744006D

Vlastní programy	•
Individuální nastavení	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Automatické využití zbytkového tepla	•
Příkon ve stavu pohotovosti ve W	1,0
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	20
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	20
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	20
Komfort při údržbě	
Nerezový ohřevný prostor se lněnou strukturou a úpravou PerfectClean	•
Sklopné grilovací těleso	•
Dvířka CleanGlass	•
Bezpečnost	
Systém chlazení přístroje s vlažnou čelní stěnou	•
Bezpečnostní vypínání	•
Zablokování zprovoznění	•
Zablokování tlačítek	•
Technické údaje	
Objem ohřevného prostoru v l	43
Počet úrovní zasunutí	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 1	3
Počet úrovní zasunutí, ohřevný prostor 2	3
Osvětlení ohřevného prostoru	1x LED
Teploty ve °C	30–250
Minimální teploty ve °C	30
Maximální teploty ve °C	250
Elektronicky řízený výkon mikrovlny	•
Stupně výkonu mikrovlny ve W	
Minimální šířka výklenku v mm	560
Maximální šířka výklenku v mm	568
Minimální výška výklenku v mm	450
Maximální výška výklenku v mm	452
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	595
Výška přístroje v mm	456
Hloubka přístroje v mm	562
Hmotnost v kg	36,0
Celkový příkon v kW	2,70
Napětí ve V	220-240
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,00
Frekvence v Hz	50
Jištění v A	16
Počet fází	1
Připojovací kabel se zástrčkou	•

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



EAN: 4002516932321 / Číslo materiálu: 12821440 / Číslo starého materiálu: 22744006D

Výměna svítidel

Zákaznický servis

Dodávané příslušenství

Pečicí rošt s úpravou PerfectClean

1

skleněná miska

1


Dostupné jazyky displeje

Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, português, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]

H 7440 BM


Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Kompaktní pečicí trouba s mikrovlnou
s automatickými programy a kombinovanými provozními způsoby



Installation Kombi BM XL, installation drawings