

KFMC 3834 L

Chladnička s mrazničkou MasterCool

-



- Potraviny vydrží až 5x déle čerstvé – MasterFresh Pro
- -
- Až o 95 % méně pachů – díky systému Longlife AirClean
- Kostky ledu do chlazených nápojů – IceMaker
- Praktické osvětlení s elegantními LED – #BrilliantLight Pro



EAN: 4002516914204 / Číslo materiálu: 12866530 / Číslo starého materiálu: 38383410D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KFMC 3834 L
Číslo materiálu výrobce	12866530
Číslo EAN	4002516914204
Marketingová třída	Diamond
Kategorie přístrojů	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
Provedení	
Vestavný přístroj	•
Integrovaný vestavný přístroj	•
Závěs dvířek	vlevo
Závěs dvířek měnitelný	•
Možnost kombinace Side-by-Side	•
Design	
Osvětlení	BrilliantLight Pro
SmartLight	•
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Koncepce ovládání	M Touch Pro
Režim šabat	•
Systém uchování čerstvosti	MasterFresh Pro + DailyFresh ExtraCool
Systém Longlife AirClean	•
DynaCool	•
Režim dovolená	•
NoFrost	•
DuplexCool Pro	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Počet IceMakerů s připojením na vodu	1
IceMaker s připojením na čerstvou vodu	•
Push2open	•
FullAccess	•
EasyClean	•
Závěsy MaxLoad	•
Řídící jednotka	
Nastavení s přesností na stupeň	Teplota chladničky a mrazničky
Možnost vypnout chladicí část	Ne
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
SuperCool a AirClean	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	3
Režim Eco	•
QuickIce	•
Chladnička/chladicí zóna	
Výškově nastavitelné odkládací plochy z bezpečnostního skla, celá šířka	2
Počet VeggieBoxů	1

KFMC 3834 L Chladnička s mrazničkou MasterCool



EAN: 4002516914204 / Číslo materiálu: 12866530 / Číslo starého materiálu: 38383410D

Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1
Police na konzervy ve dvířkách	2
Police na lahve ve dvířkách	1
Mraznička/mrazicí zóna	
Počet mrazicích košů	3
Z toho na teleskopických výsuvch	2
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	D
Roční spotřeba energie v kWh	254,00
Spotřeba energie za 24 h v kWh	0,69
Bezpečnost	
Skleněné police s ochranou proti přetečení	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	762
Maximální šířka výklenku v mm	762
Minimální výška výklenku v mm	2134
Maximální výška výklenku v mm	2134
Hloubka výklenku v mm	635
Šířka přístroje v mm	756
Výška přístroje v mm	2123
Hloubka přístroje v mm	608
Hmotnost v kg	204,0
Upevňovací technika	Přípevněná dvířka
Maximální zatížení čelní strany dvířek chladicí části v kg	60
Maximální zatížení čelní strany dvířek mrazicí části v kg	17
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	316
z toho zóna PerfectFresh v l	51
4hvězdičková mrazicí zóna v l	160
Celkový užitečný objem v l	476
Doba skladování při poruše v h	19
Kapacita mražení v kg/24 h	14,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	C
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	39
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	3000
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	3,0
Výměna svítidel	Servis
Dodávané příslušenství	
Filtr Longlife AirClean	•
Vodní filtr	Ano
Lopatka na led	•

