

G 5817 SCi XXL Active Plus
 Vestavná myčka nádobí XXL
 A | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- ušetříte až 50 % elektrické energie pomocí Miele připojení na teplou vodu
- Testováno na životnost 20 let*
- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- flexibilní košové uspořádání pro každodenní použití – koše Comfort
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přístroje
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen

* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: miele.cz/20let



EAN: 4002516918394 / Číslo materiálu: 12870340 /
 Číslo starého materiálu: 21581757OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 5817 SCi XXL Active Plus
Číslo materiálu výrobce	12870340
Číslo EAN	4002516918394
Třída	Silver
Konstrukce	
Vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Myčky nádobí XXL	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerez CleanSteel
Provedení ovládacího panelu	rovný ovládací panel
Způsob ovládání	tlačítko pro volbu programu
Displej	3místný 7segmentový displej
Barva displeje	Bílá
Komfort	
Snadné zavírání dveří	AutoClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	Akustický
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,2
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,54
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	54
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,30
Délka programu ECO v minutách	258
Příkon s předvolbou spuštění ve W	1,00
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	43
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•

G 5817 SCi XXL Active Plus Vestavná myčka nádobí XXL

A | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen




EAN: 4002516918394 / Číslo materiálu: 12870340 /
Číslo starého materiálu: 215817570E1

Automatika	•
Intenzivní 75 °C	•
Jemný	•
Možnosti mytí	
Expres	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Příborová zásuvka 3D MultiFlex
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	Comfort
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Dětská pojistka	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	845
Maximální výška výklenku v mm	910
Hloubka výklenku v mm	570
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	845
Hloubka přístroje v mm	570
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	120,5
Hmotnost netto v kg	45,7
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230
Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	3,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	11,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	7,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0
Dodávané příslušenství	
Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu	•

G 5817 SCi XXL Active Plus

Vestavná myčka nádobí XXL

A | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše Comfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)