

## Triflex HX3

### Akumulátorový vysavač

vysoký sací výkon | doba chodu až 70 min | rozpoznání podlahové krytiny | filtr HEPA | provedení 3 v 1



- Zachycování prachu >99,99 %\* pro důkladné a hygienické hloubkové čištění
- Režim Boost: pro rychlejší čištění silně znečištěných míst
- Doba chodu: až 70 minut\*\*\* s Li-ion akumulátorem VARTA.
- Patentovaná konstrukce\*\*\* 3 v 1 včetně funkce odstavení
- Filtr HEPA: 99,999 %\*\*\*\* filtrace odtahu pro nejčistší okolní vzduch
- FloorDetect: automatické rozpoznání podlahové krytiny a nastavení výkonu
- BrilliantLight: obzvláště jasné přední světlo LED pro maximální detekci prachu
- Displej: zobrazuje zbývající čas a důležité údaje pro vysávání bez stresu.
- Twist2open: pro hygienické a snadné vyprazdňování odpadní nádoby na prach
- Pečlivě vyvinuto a vyrobeno v Německu společností Miele & Cie. KG

\* Při zachycování prachu na tvrdých podlahách s hrubou strukturou dosahujeme > 100 % zachycování prachu v stupni výkonu HI, měřeno podle IEC 62885-4:2024

\*\* Platí pro stupeň výkonu MIN bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* 99,999 % dle IEC 62885-4:2020/HEPA dle EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922711 / Číslo materiálu: 12878340 /

Číslo starého materiálu: 41WDL031EU2

<b>Všeobecné údaje</b>	
Označení modelu	Triflex HX3
Číslo materiálu výrobce	12878340
Číslo EAN	4002516922711
<b>Provedení</b>	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX3
Varianta motoru	Digital Efficiency Motor
Typ přístroje	SWDLO
<b>Typ a provedení přístroje</b>	
Barva	Briliantová bílá
<b>Čištění</b>	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Komfort při obsluze</b>	
Parkovací systém pro přestávky ve vysávání	•
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
<b>Filtrační systém</b>	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,3
<b>Technické údaje</b>	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	74,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1297
Hloubka v mm	280
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	70
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	38
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	15
Plošný výkon v m <sup>2</sup>	160
Doba nabíjení v min	240
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Elektrokartáč Multi Floor XXL	•
Čistící kartáč	Ne
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•