

Triflex HX3 Cat & Dog
Akumulátorový vysavač
vysoký sací výkon | doba chodu až 70 min | rozpoznání podlahové krytiny | HEPA | nástavec na zvířecí chlupy



- Zachycování prachu >99,99%* pro důkladné a hygienické hloubkové čištění
- Režim Boost: pro rychlejší čištění silně znečištěných míst
- Doba chodu: až 70 minut*** s Li-ion akumulátorem VARTA.
- Patentovaná konstrukce*** 3 v 1 včetně funkce odstavení
- Filtr HEPA: 99,999%**** filtrace odtahu pro nejčistší okolní vzduch
- FloorDetect: automatické rozpoznání podlahové krytiny a nastavení výkonu
- BrilliantLight: obzvláště jasné přední světlo LED pro maximální detekci prachu
- Displej: zobrazuje zbývající čas a důležité údaje pro vysávání bez stresu.
- Twist2open: pro hygienické a snadné vyprazdňování odpadní nádoby na prach
- Pečlivě vyvinuto a vyrobeno v Německu společností Miele & Cie. KG
- Kartáč Electro Compact k odstraňování zvířecích chlupů

* Při zachycování prachu na tvrdých podlahách s vruby dosahujeme > 100% zachycování prachu v stupni výkonu HI, měřeno podle IEC 62885-4:2024

** Platí pro stupeň výkonu MIN bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% dle IEC 62885-4:2020/HEPA dle EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922728 / Číslo materiálu: 12878350 /
Číslo starého materiálu: 41WDL032EU2

Všeobecné údaje	
Označení modelu	Triflex HX3 Cat & Dog
Číslo materiálu výrobce	12878350
Číslo EAN	4002516922728
Provedení	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX3
Varianta motoru	Digital Efficiency Motor
Typ přístroje	SWDLO
Typ a provedení přístroje	
Barva	Obsidian černá
Čištění	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight	•
Komfort při obsluze	
Parkovací systém pro přestávky ve vysávání	•
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
Filtrací systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	74,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1297
Hloubka v mm	280
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	70
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	38
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	15
Plošný výkon v m ²	160
Doba nabíjení v min	240
Dodávané příslušenství	
Elektrokartáč Multi Floor XXL s BrilliantLight	•
Čistící kartáč	Ne
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•
HX-EC 10 Electro Compact	•