

Triflex HX3 Plus Aqua

Akumulátorový vysavač

vysoký sací výkon | doba chodu až 140 min | rozpoznání podlahové krytiny | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: hloubkové čištění a 360° světlo pro viditelnou čistotu
- Zachycování prachu >99,99%* pro důkladné a hygienické hloubkové čištění
- Režim Boost: pro rychlejší čištění silně znečištěných míst
- Doba chodu: až 140 minut*** s Li-ion akumulátorem VARTA.
- Patentovaná konstrukce*** 3 v 1 včetně funkce odstavení
- Filtr HEPA: 99,999%**** filtrace odtahu pro nejčistší okolní vzduch
- FloorDetect: automatické rozpoznání podlahové krytiny a nastavení výkonu
- BrilliantLight: obzvláště jasné přední světlo LED pro maximální detekci prachu
- Displej: zobrazuje zbývající čas a důležité údaje pro vysávání bez stresu.
- Twist2open: pro hygienické a snadné vyprazdňování odpadní nádoby na prach
- Pečlivě vyvinuto a vyrobeno v Německu společností Miele & Cie. KG
- Prémiový set: včetně měkkého válce Hardfloor Care Tool a druhého akumulátoru

* Při zachycování prachu na tvrdých podlahách s vruby dosahujeme > 100% zachycování prachu v stupni výkonu HI, měřeno podle IEC 62885-4:2024

** Platí pro stupeň výkonu MIN bez připojeného elektrokartáče Multi Floor XXL a při použití 2 dobíjecích akumulátorů

*** Patent: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% dle IEC 62885-4:2020/HEPA dle EN 1822-1:2019

EAN: 4002516922766 / Číslo materiálu: 12878390 /

Číslo starého materiálu: 41WDL036EU2

Všeobecné údaje	
Označení modelu	Triflex HX3 Plus Aqua
Číslo materiálu výrobce	12878390
Číslo EAN	4002516922766
Provedení	
Akumulátorový vysavač	•
Označení produktu	Triflex HX3
Varianta motoru	Digital Efficiency Motor
Typ přístroje	SWDLO
Typ a provedení přístroje	
Barva	Obsidian černá
Čištění	
Technologie Vortex	•
Elektrokartáč Multi Floor XXL SEB 435 s osvětlením BrilliantLight	•
Komfort při obsluze	
Parkovací systém pro přestávky ve vysávání	•
Výměnný akumulátor Li-Ion	•
Funkce 3 v 1	•
Filtrační systém	
ComfortClean	•
Vzduchový filtr	Filtr HEPA Lifetime
Objem prachové nádoby v l	0,5
Technické údaje	
Typ akumulátoru	Li-Ion
Jmenovitá kapacita akumulátoru v mAh	2500
Hlasitost v dB	74,0
Šířka v mm	260
Výška v mm	1297
Hloubka v mm	280
Hmotnost v kg	3,6
Napětí ve V	25,2
Doba provozu na stupeň MIN – PowerUnit samostatně	2 x 70
Doba provozu na stupeň MIN s elektropříslušenstvím	2 x 38
Doba provozu na stupeň MAX s elektropříslušenstvím	2 x 15
Plošný výkon v m ²	2 x 160
Doba nabíjení v min	240
Dodávané příslušenství	
Elektrokartáč Multi Floor XXL s BrilliantLight	•
Čistící kartáč	Ne
Nástěnný držák	•
Síťový adaptér	•
Dodatečný akumulátor	•
Kartáčový válec Hardfloor Care	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Univerzální čisticí prostředky (ml)	500