

PWM 927 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

s kohoutem na práci roztok – volně programovatelné, množství náplně 27 kg.



- Objem voštinového bubnu 240 l, maximální množství naplnění 27,0 kg
- O 19 % nižší spotřeba vody a o 40 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Krátké následné sušení díky BoostSpin
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516927792 / Číslo materiálu: 12886780 / Číslo starého materiálu: 51927012EU

Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	27,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	27,0
Objem bubnu v l	240
Otvor dveří [Ø] v mm	415
Úhel otevření dveří ve stupních	180
Závěs dveří	vpravo
Automatický zámek dveří	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez	•

Použití

Vhodné pro hotely a gastronomické provozy	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdrny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,70
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,20
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,70
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,05
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	181,8
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	301,7
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	5,38
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	6,07

PWM 927 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

s kohoutem na práci roztok – volně programovatelné, množství náplně 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Číslo materiálu: 12886780 / Číslo starého materiálu: 51927012EU

Čas programu při připojení na studenou vodu v min	51
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	180,9
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	301,8
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	1,35
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,34
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	45
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	175,4
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	3,16
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	36
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	163,3
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,57
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	33
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	50
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	46
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	46
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	40
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	11
Počet otáček při odstředování ot/min	1100
Faktor g	541
Testované provozní hodiny	30000
Řídící jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Možné přednastavení podle potřeb zákazníka	•
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

s kohoutem na prací roztok – volně programovatelné, množství náplně 27 kg.

EAN: 4002516927792 / Číslo materiálu: 12886780 / Číslo starého materiálu: 51927012EU

Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•
Dávkování	
Zásobník na prací prostředky	4 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•
Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Pára přímo
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon parního ohřevu v kW	40,00
Celkový příkon v kW	6,10
Jištění v A	16
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Celkový příkon v kW	6,10
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70
Přípojka páry	
Přípojka páry	1x 3/4" 
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1646
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1226
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1793
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1365
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1425
Hmotnost netto v kg	643,0
Hmotnost brutto v kg	700
Maximální zatížení podlahy v N	8993
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	73 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	4,70
Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Kontrola teploty	•
Místo k odběru prací lázně	•

PWM 927 [SD DV DD ST]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

s kohoutem na práci roztok – volně programovatelné, množství náplně 27 kg.



EAN: 4002516927792 / Číslo materiálu: 12886780 / Číslo starého materiálu: 51927012EU

Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•
Vážicí sokl (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkassní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	19
Zásahové přilby [počet]	6
Zásahové obleky [počet]	4
Zásahové bundy [počet]	6
Protichemické ochranné obleky [počet]	3
Syntetické ložní prádlo [počet]	3
Syntetické polštáře [počet]	6
Péřové přikrývky [počet]	3
Péřové polštáře [počet]	6
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	620
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	142
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	123
Mopy, mikrovlákno, 40 cm/120 g [počet]	225
Mopy, mikrovlákno, 50 cm/170 g [počet]	159
Letní deky na koně [počet]	4
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•