

PWM 935 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s vázicím soklem – volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



- Objem voštinového bubnu 320 l, maximální množství naplnění 35.0 kg
- O 19 % nižší spotřeba vody a o 40 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Krátké následné sušení díky BoostSpin
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516927839 / Číslo materiálu: 12886820 /

Číslo starého materiálu: 51935011EU

Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	35,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	35,0
Objem bubnu v l	320
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez	•

Použití

Vhodné pro hotely a gastronomické provozy	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdrny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	7,50
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,22
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	7,50
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,06
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	262,5
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	422,3
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	7,60
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	7,95

PWM 935 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s vážícím soklem – volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Číslo materiálu: 12886820 /

Číslo starého materiálu: 51935011EU

Čas programu při připojení na studenou vodu v min	61
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	261,6
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	427,3
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	2,16
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,95
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	49
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	242,0
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	5,30
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	41
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	243,6
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,76
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	37
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	59
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	49
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	51
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	44
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	14
Počet otáček při odstředování ot/min	1060
Faktor g	502
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Možné přednastavení podle potřeb zákazníka	•
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírný oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s vážícím soklem – volně programovatelné, množství náplně 35 kg.

EAN: 4002516927839 / Číslo materiálu: 12886820 /

Číslo starého materiálu: 51935011EU

Programy pro hřebčiny/jízdárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•

Dávkování	
Zásobník na prací prostředky	4 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•

Standardní elektrické připojení	
Druh ohřevu	Elektro
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon v kW	30,00
Celkový příkon v kW	31,60
Jištění v A	63

Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Topný výkon v kW	30,00
Celkový příkon v kW	31,60
Jištění v A	63

Přípojka přívodu a odvodu vody	
Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70

Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1708
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1275
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1855
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1365
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1425
Hmotnost netto v kg	680,0
Hmotnost brutto v kg	737
Maximální zatížení podlahy v N	9715

Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	71 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	6,10

Vybavení	
Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Kontrola teploty	•
Množstevní automatika+	•

PWM 935 [EL DV DD WP]

Profesionální pračka, elektrický ohřev

s vážícím soklem – volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



EAN: 4002516927839 / Číslo materiálu: 12886820 /

Číslo starého materiálu: 51935011EU

Průtokoměr (volitelně)	•
Vážicí sokl	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	26
Zásahové přilby [počet]	10
Zásahové obleky [počet]	6
Zásahové bundy [počet]	9
Protichemické ochranné obleky [počet]	4
Syntetické ložní prádlo [počet]	4
Syntetické polštáře [počet]	8
Péřové přikrývky [počet]	4
Péřové polštáře [počet]	8
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	800
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	184
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	159
Mopy, mikrovlákn, 40 cm/120 g [počet]	292
Mopy, mikrovlákn, 50 cm/170 g [počet]	206
Letní deky na koně [počet]	5
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•