

## PWM 935 [SI DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (nepřímý)

– volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



- Objem voštinového bubnu 320 l, maximální množství naplnění 35.0 kg
- O 19 % nižší spotřeba vody a o 40 % nižší spotřeba elektrické energie\*
- Krátké následné sušení díky BoostSpin
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

\* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516927853 / Číslo materiálu: 12886840 /  
Číslo starého materiálu: 51935010EU

### Provedení a konstrukce

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Provedení                                       | Pračka s předním plněním |
| Řada                                            | Performance Plus         |
| Čelní stěna                                     | Nerez                    |
| Barva ovládacího panelu                         | Nerez                    |
| Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg | 35,0                     |
| Poměr náplně                                    | 1:9                      |
| Kapacita v kg                                   | 35,0                     |
| Objem bubnu v l                                 | 320                      |
| Otvor dvířek [Ø] v mm                           | 415                      |
| Úhel otevření dvířek ve stupních                | 180                      |
| Závěs dvířek                                    | vpravo                   |
| Automatický zámek dvířek                        | •                        |
| Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem         | •                        |
| Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez         | •                        |

### Použití

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Vhodné pro hotely a gastronomické provozy             | • |
| Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení | • |
| Vhodné pro facility management                        | • |
| Vhodné pro čistírny oděvů                             | • |
| Vhodné pro prádelny a mandlovny                       | • |
| Vhodné pro řemeslnou výrobu                           | • |
| Vhodné pro hasiče a záchranné služby                  | • |
| Vhodné pro hřebčiny a jízdrny                         | • |
| Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy         | • |
| Vhodné pro nemocnice                                  | • |
| Vhodné pro kempy                                      | • |
| Vhodné pro sportovní kluby                            | • |
| Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness          | • |
| Vhodné pro petrochemický průmysl                      | • |
| Vhodné pro potravinářský průmysl                      | • |
| Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení       | • |
| Vhodné pro státní/sociální zařízení                   | • |

### Výkonové údaje

|                                                                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Prověřená účinnost proti virům                                                         | •     |
| Testovaná hygiena                                                                      | •     |
| Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg                         | 6,80  |
| Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg                    | 0,18  |
| Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg                           | 6,50  |
| Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg                      | 0,05  |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l                                       | 238,6 |
| Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l      | 392,5 |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh                                  | 6,34  |
| Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 7,20  |

## PWM 935 [SI DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (nepřímý)

— volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



EAN: 4002516927853 / Číslo materiálu: 12886840 /

Číslo starého materiálu: 51935010EU

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Čas programu při připojení na studenou vodu v min                                    | 54                    |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l                                       | 226,5                 |
| Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l      | 404,2                 |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh                                  | 1,75                  |
| Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh | 2,61                  |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v min                                      | 47                    |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l                      | 224,4                 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh                 | 4,18                  |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min                     | 38                    |
| Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l                        | 217,4                 |
| Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh                   | 0,67                  |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min                       | 35                    |
| Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min   | 54                    |
| Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min     | 51                    |
| Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %                                            | 50                    |
| Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %                                              | 43                    |
| Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %                                  | 12                    |
| Počet otáček při odstředování ot/min                                                 | 1060                  |
| Faktor g                                                                             | 502                   |
| Testované provozní hodiny                                                            | 30000                 |
| <b>Řídicí jednotka</b>                                                               |                       |
| Typ ovládání                                                                         | M Touch Pro Plus      |
| Programovatelné                                                                      | Volně programovatelné |
| Možné přednastavení podle potřeb zákazníka                                           | •                     |
| Maximální předvolba startu v hodinách                                                | Libovolně volitelné   |
| Indikace zbývajících času                                                            | •                     |
| Indikace průběhu programu                                                            | •                     |
| Nastavitelné jazyky displeje                                                         | •                     |
| Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný                                                   | •                     |
| Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu                                     | •                     |
| <b>Zákl. programy/pro cílové sk.</b>                                                 |                       |
| Základní programy                                                                    | •                     |
| Programy pro hotelnictví a gastronomii                                               | •                     |
| Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou                     | •                     |
| Programy pro facility management                                                     | •                     |
| Programy pro čistírny oděvů                                                          | •                     |
| Programy pro prádelny a mandlovny                                                    | •                     |
| Programy pro řemeslnou výrobu                                                        | •                     |
| Programy pro hasiče a záchranné služby                                               | •                     |

## PWM 935 [SI DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (nepřímý)

– volně programovatelné, množství náplně 35 kg.

EAN: 4002516927853 / Číslo materiálu: 12886840 /

Číslo starého materiálu: 51935010EU

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Programy pro hřebčiny/jízďárny/jezdecké stáje          | •                         |
| Programy pro univerzity, mateřské školy a školy        | •                         |
| Programy pro nemocnice                                 | •                         |
| Programy pro kempy                                     | •                         |
| Programy pro sportovní kluby                           | •                         |
| Programy pro kosmetiku, wellness a fitness             | •                         |
| <b>Dávkování</b>                                       |                           |
| Zásobník na prací prostředky                           | 4 přihrádky               |
| Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet] | 12                        |
| Indikace prázdného stavu                               | •                         |
| <b>Standardní elektrické připojení</b>                 |                           |
| Druh ohřevu                                            | Pára nepřímo              |
| Elektrická přípojka                                    | 3N AC 400V 50HZ           |
| Topný výkon parního ohřevu v kW                        | 50,00                     |
| Celkový příkon v kW                                    | 6,10                      |
| Jištění v A                                            | 16                        |
| <b>Možná varianta napětí 1</b>                         |                           |
| Elektrická přípojka                                    | 3N AC 400V 60HZ           |
| Celkový příkon v kW                                    | 6,10                      |
| Jištění v A                                            | 16                        |
| <b>Přípojka přívodu a odvodu vody</b>                  |                           |
| Tvrdá voda (volitelně) [počet]                         | 2x 1/2" se šroubením 3/4" |
| Vypouštěcí ventil                                      | DN 70                     |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>                              |                           |
| Vnější rozměr, výška netto v mm                        | 1646                      |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm                        | 1090                      |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm                      | 1275                      |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm                       | 1793                      |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm                       | 1365                      |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm                     | 1425                      |
| Hmotnost netto v kg                                    | 658,0                     |
| Hmotnost brutto v kg                                   | 715                       |
| Maximální zatížení podlahy v N                         | 9458                      |
| <b>Emisní hodnoty</b>                                  |                           |
| Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti         | 71 dB(A) re 20 µPa        |
| Odvod tepla do místnosti v MJ/h                        | 6,10                      |
| <b>Vybavení</b>                                        |                           |
| Patentované odvodnění před začátkem cyklu              | •                         |
| Příprava utěrek                                        | •                         |
| Kontrola nevyváženosti                                 | •                         |
| Trojrozměrná kontrola nevyváženosti                    | •                         |
| Dezinfekční máchání                                    | •                         |
| Účinná sprchovací žebra                                | •                         |
| EcoSpeed                                               | •                         |
| BoostSpin                                              | •                         |
| Kontrola teploty                                       | •                         |
| Množstevní automatika+                                 | •                         |
| Průtokoměr (volitelně)                                 | •                         |

## PWM 935 [SI DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (nepřímý)

– volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



EAN: 4002516927853 / Číslo materiálu: 12886840 /

Číslo starého materiálu: 51935010EU

|                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------|-----|
| Vážicí sokl (volitelně)                                       | •   |
| Přidat prádlo                                                 | •   |
| Výběr programu pomocí barevných rámečků                       | •   |
| Efektivní odstředování na vysoké otáčky                       | •   |
| Nouzový vypínač                                               | •   |
| Příslušenství nezávislé na přístroji                          | •   |
| <b>Možnosti připojení</b>                                     |     |
| Inkasní systém (volitelně)                                    | •   |
| Optické rozhraní pro servisní přístup                         | •   |
| Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně) | •   |
| Rekuperace vody (volitelně)                                   | •   |
| LAN                                                           | •   |
| WiFi                                                          | •   |
| Připojovací box                                               | •   |
| <b>Kapacita</b>                                               |     |
| Ochranné dýchací masky [počet]                                | 26  |
| Zásahové přilby [počet]                                       | 10  |
| Zásahové obleky [počet]                                       | 6   |
| Zásahové bundy [počet]                                        | 9   |
| Protichemické ochranné obleky [počet]                         | 4   |
| Syntetické ložní prádlo [počet]                               | 4   |
| Syntetické polštáře [počet]                                   | 8   |
| Péřové přikrývky [počet]                                      | 4   |
| Péřové polštáře [počet]                                       | 8   |
| Úklidové utěrky, 22 g [počet]                                 | 800 |
| Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]                             | 184 |
| Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]                             | 159 |
| Mopy, mikrovlákn, 40 cm/120 g [počet]                         | 292 |
| Mopy, mikrovlákn, 50 cm/170 g [počet]                         | 206 |
| Letní deky na koně [počet]                                    | 5   |
| <b>Normy, zkušební a identifikační označení</b>               |     |
| CE                                                            | •   |
| VDE EMC                                                       | •   |
| VDE                                                           | •   |
| Ochrana proti stříkající vodě IPX4                            | •   |
| WEEE                                                          | •   |
| Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES     | •   |