

PWM 935 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

– volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



- Objem voštinového bubnu 320 l, maximální množství naplnění 35.0 kg
- O 19 % nižší spotřeba vody a o 40 % nižší spotřeba elektrické energie*
- Krátké následné sušení díky BoostSpin
- optimální obsluha – celodotkový barevný displej M Touch Pro Plus
- možnost budoucího propojení přes LAN a WiFi

* Vztahuje se k programu „Barevné prádlo 60 °C“ při připojení na teplou vodu ve srovnání s předchozím modelem.

EAN: 4002516927860 / Číslo materiálu: 12886850 /

Číslo starého materiálu: 51935002EU

Provedení a konstrukce

Provedení	Pračka s předním plněním
Řada	Performance Plus
Čelní stěna	Nerez
Barva ovládacího panelu	Nerez
Maximální kapacita při poměru náplně 1 : 9 v kg	35,0
Poměr náplně	1:9
Kapacita v kg	35,0
Objem bubnu v l	320
Otvor dvířek [Ø] v mm	415
Úhel otevření dvířek ve stupních	180
Závěs dvířek	vpravo
Automatický zámek dvířek	•
Bezúdržbový motor s frekvenčním měničem	•
Patentovaný voštinový buben 2.0 z nerez	•

Použití

Vhodné pro hotely a gastronomické provozy	•
Vhodné pro domovy pro seniory a pečovatelská zařízení	•
Vhodné pro facility management	•
Vhodné pro čistírny oděvů	•
Vhodné pro prádelny a mandlovny	•
Vhodné pro řemeslnou výrobu	•
Vhodné pro hasiče a záchranné služby	•
Vhodné pro hřebčiny a jízdrny	•
Vhodné pro univerzity, školy a mateřské školy	•
Vhodné pro nemocnice	•
Vhodné pro kempy	•
Vhodné pro sportovní kluby	•
Vhodné pro oblast beauty, wellness a fitness	•
Vhodné pro petrochemický průmysl	•
Vhodné pro potravinářský průmysl	•
Vhodné pro zábavní parky a prázdninová zařízení	•
Vhodné pro státní/sociální zařízení	•

Výkonové údaje

Prověřená účinnost proti virům	•
Testovaná hygiena	•
Specifická spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l/kg	6,80
Specifická spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh/kg	0,18
Specifická spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l/kg	6,50
Specifická spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh/kg	0,05
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v l	238,6
Spotřeba vody při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	392,5
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v kWh	6,34
Spotřeba energie při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	7,20

PWM 935 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

— volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



EAN: 4002516927860 / Číslo materiálu: 12886850 /

Číslo starého materiálu: 51935002EU

Čas programu při připojení na studenou vodu v min	47
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v l	226,5
Spotřeba vody při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v l	404,2
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v kWh	1,75
Spotřeba energie při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v kWh	2,61
Čas programu při připojení na teplou vodu v min	47
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na studenou vodu v l	224,4
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na studenou vodu v kWh	4,18
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu ECO v min	37
Spotřeba vody v programu ECO při připojení na teplou vodu v l	217,4
Spotřeba energie v programu ECO při připojení na teplou vodu v kWh	0,67
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu ECO v min	34
Čas programu při připojení na studenou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	52
Čas programu při připojení na teplou vodu v programu „Mopy standard 60 °C“ v min	50
Zbytková vlhkost při studeném oplachu v %	50
Zbytková vlhkost při teplém oplachu v %	43
Zbytková vlhkost při přípravě stíracích návleků v %	12
Počet otáček při odstředování ot/min	1060
Faktor g	502
Testované provozní hodiny	30000
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Pro Plus
Programovatelné	Volně programovatelné
Možné přednastavení podle potřeb zákazníka	•
Maximální předvolba startu v hodinách	Libovolně volitelné
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Jazyk kdykoliv snadno nastavitelný	•
Možnost zadání hmotnosti před spuštěním programu	•
Zákl. programy/pro cílové sk.	
Základní programy	•
Programy pro hotelnictví a gastronomii	•
Programy pro domovy pro seniory a domovy s pečovatelskou službou	•
Programy pro facility management	•
Programy pro čistírny oděvů	•
Programy pro prádelny a mandlovny	•
Programy pro řemeslnou výrobu	•
Programy pro hasiče a záchranné služby	•

PWM 935 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

– volně programovatelné, množství náplně 35 kg.

EAN: 4002516927860 / Číslo materiálu: 12886850 /

Číslo starého materiálu: 51935002EU

Programy pro hřebčiny/jízďárny/jezdecké stáje	•
Programy pro univerzity, mateřské školy a školy	•
Programy pro nemocnice	•
Programy pro kempy	•
Programy pro sportovní kluby	•
Programy pro kosmetiku, wellness a fitness	•

Dávkování

Zásobník na prací prostředky	4 přihrádky
Maximální počet připojení dávkovacích čerpadel [počet]	12
Indikace prázdného stavu	•

Standardní elektrické připojení

Druh ohřevu	Pára přímo
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon parního ohřevu v kW	40,00
Celkový příkon v kW	6,10
Jištění v A	16

Možná varianta napětí 1

Elektrická přípojka	3N AC 400V 60HZ
Celkový příkon v kW	6,10
Jištění v A	16

Přípojka přívodu a odvodu vody

Tvrdá voda (volitelně) [počet]	2x 1/2" se šroubením 3/4"
Vypouštěcí ventil	DN 70

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška netto v mm	1646
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1090
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1275
Vnější rozměr, výška brutto v mm	1793
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	1365
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	1425
Hmotnost netto v kg	658,0
Hmotnost brutto v kg	715
Maximální zatížení podlahy v N	9458

Emisní hodnoty

Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	71 dB(A) re 20 µPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	6,10

Vybavení

Patentované odvodnění před začátkem cyklu	•
Příprava utěrek	•
Kontrola nevyváženosti	•
Trojrozměrná kontrola nevyváženosti	•
Dezinfekční máchání	•
Účinná sprchovací žebra	•
EcoSpeed	•
BoostSpin	•
Kontrola teploty	•
Množstevní automatika+	•
Průtokoměr (volitelně)	•

PWM 935 [SD DV DD]

Profesionální pračka, parní ohřev (přímý)

– volně programovatelné, množství náplně 35 kg.



EAN: 4002516927860 / Číslo materiálu: 12886850 /

Číslo starého materiálu: 51935002EU

Vážicí sokl (volitelně)	•
Přidat prádlo	•
Výběr programu pomocí barevných rámečků	•
Efektivní odstředování na vysoké otáčky	•
Nouzový vypínač	•
Příslušenství nezávislé na přístroji	•
Možnosti připojení	
Inkasní systém (volitelně)	•
Optické rozhraní pro servisní přístup	•
Systém vypnutí ve špičce / energetický management (volitelně)	•
Rekuperace vody (volitelně)	•
LAN	•
WiFi	•
Připojovací box	•
Kapacita	
Ochranné dýchací masky [počet]	26
Zásahové přilby [počet]	10
Zásahové obleky [počet]	6
Zásahové bundy [počet]	9
Protichemické ochranné obleky [počet]	4
Syntetické ložní prádlo [počet]	4
Syntetické polštáře [počet]	8
Péřové přikrývky [počet]	4
Péřové polštáře [počet]	8
Úklidové utěrky, 22 g [počet]	800
Mopy, bavlna, 40 cm/190 g [počet]	184
Mopy, bavlna, 50 cm/220 g [počet]	159
Mopy, mikrovlákn, 40 cm/120 g [počet]	292
Mopy, mikrovlákn, 50 cm/170 g [počet]	206
Letní deky na koně [počet]	5
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE EMC	•
VDE	•
Ochrana proti stříkající vodě IPX4	•
WEEE	•
Shoda se směrnicí o strojních zařízeních podle 2006/42/ES	•