

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny



- nejtišší varná deska TwoInOne od Miele – motor Silence
- dostatek místa – 4 kulaté varné zóny
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- kompaktní ovládání pomocí číselné řady – ComfortSelect Plus
- Flexibilní instalace – Plug&Play, řízená cirkulace nebo odtahový systém



EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KMDA 7272-1 FL Silence
Číslo materiálu výrobce	12904790
Číslo EAN	4002516943136
Marketingová třída	Silver
Provedení	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	•
Provozní způsoby	
Odtah vedený pomocí volitelného příslušenství	DFK-xxxx,DMK 150-1
Cirkulace vedená pomocí dokoupitelného příslušenství	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace)	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Barva sklokeramiky	Černá
Zapuštěný odsavač par	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva krycí mřížky	Černá
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Maximální počet kusů varného nádobí	4
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 110-220
Maximální výkon ve W	2300
Maximální výkon boosteru ve W	3000
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vlevo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-190
Maximální výkon ve W	1400
Maximální výkon boosteru ve W	2100
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vzadu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 110-220
Maximální výkon ve W	2300
Maximální výkon boosteru ve W	3000
4. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpředu vpravo
Druh	Varná zóna Vario
Velikost v mm	Ø 100-180
Maximální výkon ve W	1400
Maximální výkon boosteru ve W	2100
Komfort při obsluze	
Con@ctivity	•

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny



EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Digitální indikace stupňů výkonu	•
Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect Plus
Barva zobrazení	Žlutá
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Hospodárnost a udržitelnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,5
Roční spotřeba elektrické energie v kWh/rok	31,3
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Třída účinnosti osvětlení	NA
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Stupeň odloučení tuků	A
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	10
ECO motor	•
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	10
Motor Silence	•
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	10
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Filtrační systém	
Počet tukových filtrů z nerezové oceli vhodných k mytí v myčce (10vrstvých)	1
Odtah	
Výkon stupně min. (m ³ /h) podle EN 61591	205
Výkon stupně max. (m ³ /h) podle EN 61591	533
Výkon intenzivního stupně (m ³ /h) dle EN 61591	606
Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	41
Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	68
Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	28,0
Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	51,0

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny

EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D

Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 54,0

Cirkulace

Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591 160

Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591 475

Výkon odvodu vzduchu intenzivního stupně 1 (m³/h) podle EN 61591 510

Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 46,0

Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 68,0

Hlučnost intenzivního stupně 1 (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3 70,0

Akustický tlak – min. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 33,0

Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 55,0

Akustický tlak intenzivního stupně 1 (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13 57,0

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání •

Blokovací funkce •

Zablokování zprovoznění •

Integrovaný ochlazovací ventilátor •

Ochrana proti přehřátí •

Ukazatel zbytkového tepla •

Přípojka pro spínač okenního kontaktu •

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka) 800

Rozměry v mm (výška) 200

Rozměry v mm (hloubka) 520

Vestavná výška se svorkovnicí v mm 200

Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku 780 mm

Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku 500 mm

Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky 780

Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky 500

Hmotnost v kg 15

Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky 804

Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky 524

Celkový příkon v kW 7,50

Napětí ve V 230

Frekvence v Hz 50-60

Délka elektrického přívodního kabelu v m 1,6

Dodávané příslušenství

Připojovací kabel Ano

Filtr s aktivním uhlím DKF 35-P •

KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny



EAN: 4002516943136 / Číslo materiálu: 12904790 / Číslo starého materiálu: 26727275D


Adaptér Plug&Play

•


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 5 Circulating air


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air



Installation plan DVS150PP






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7272-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Jednotlivé varné zóny



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR – surface installation, drilling template