

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha



- nejtišší varná deska TwoInOne od Miele – motor Silence
- dostatek místa – 4 prostorné varné zóny včetně 2 zón Flex
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- kompaktní ovládání pomocí číselné řady – ComfortSelect Plus
- Flexibilní instalace – Plug&Play, řízená cirkulace nebo odtahový systém



EAN: 4002516943730 / Číslo materiálu: 12904810 / Číslo starého materiálu: 26747375D

Všeobecné údaje

Označení modelu	KMDA 7473-1 FL Silence
Číslo materiálu výrobce	12904810
Číslo EAN	4002516943730
Marketingová třída	Gold

Provedení

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	•
---	---

Provozní způsoby

Odtah vedený pomocí volitelného příslušenství	DFK-xxxx,DMK 150-1
Cirkulace vedená pomocí dokoupitelného příslušenství	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace)	•

Design

Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Zapuštěný odsavač par	•
Barva krycí mřížky	Nerez
Barva tukového filtru	Nerezová ocel

Vybavení varných zón

Počet varných zón	4
Počet varných ploch	2
Maximální počet kusů varného nádobí	4

Varné zóny PowerFlex

Počet	4
Druh	Varná oblast Flex
Průměr v mm	Ø 110-210
Výkon ve W	2100
Booster ve W	3000

1. varná zóna/varná oblast

Umístění	Vlevo
Druh	Varná oblast Flex
Velikost v mm	210x420
Maximální výkon boosteru ve W	3700
Maximální výkon ve W	3000

2. varná zóna/varná oblast

Umístění	vpravo
Druh	Varná oblast Flex
Velikost v mm	210x420
Maximální výkon boosteru ve W	3700
Maximální výkon ve W	3000

Komfort při obsluze

Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect plus
Miele@home	•
Con@ctivity	•
Digitální indikace stupňů výkonu	•
Barva zobrazení	Žlutá

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha



EAN: 4002516943730 / Číslo materiálu: 12904810 / Číslo starého materiálu: 26747375D

Automatika předvaření	•
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Udržování teploty	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•
Smart Extras	
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A+
Roční spotřeba energie v kWh/rok	31,3
Motor Silence	•
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	10
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	10
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	10
Třída účinnosti osvětlení	NA
Třída účinnosti filtrace tuků	A
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Ochrana při utírání	•
Rychlé čištění vnitřku odsavače par	•
Intenzivní čištění vnitřku odsavače par	•
Odtah	
Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591	205
Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591	533
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	606
Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	41
Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	64
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	68
Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	28,0
Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	51,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	54,0
Cirkulace	
Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591	160

KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha




EAN: 4002516943730 / Číslo materiálu: 12904810 / Číslo starého materiálu: 26747375D

Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591	475
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	510
Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	46,0
Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	68,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	70,0
Akustický tlak – min. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	33,0
Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	55,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	57,0
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovácí funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Přípojka pro spínač okenního kontaktu	•
Technické údaje	
Rozměry v mm (šířka)	800
Rozměry v mm (výška)	200
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	780 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	500 mm
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	780
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	200
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	500
Hmotnost v kg	15
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	804
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	7,50
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,6
Dodávané příslušenství	
Připojovací kabel	•
Filtr s aktivním uhlím DKF 35-P	•
Adaptér Plug&Play	•


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL – flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL,
KMDA7473-1FL




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top,
Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X,
Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X,
Plug&Play


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 1 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/
FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation
variant 2 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
4 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant
5 Circulating air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 6 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 13 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 14 Circulating air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air



Installation plan DVS150PP






KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air


KMDA 7473-1 FL Silence

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par


800 mm | Odtah a recirkulace | SilenceMotor | Flexibilní varná plocha




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, 21 cm, drilling template



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – flush installation, drilling template, Installation depth 20 cm



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view lying on top+X

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish – surface installation, drilling template



KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Installation variant 15 Exhaust air

KMDA7473-1FL, KMDA7473-1FL MattFinish – Side view flush+X

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options