

KM 8575 FL

Indukční varná deska

916 mm | panoramatický design | varné oblasti PowerFlex | M Sense



- 4 varné zóny včetně 2 výkonné varné oblasti PowerFlex
- Přesné nastavení pomocí 6 posuvníků MultiSlide včetně inteligentního zapojení do sítě
- Připraveno na vaření a smažení s varným nádobím M Sense – připraveno pro M Sense
- Nejkratší doby rozehtívání díky intenzivnímu stupni
- V šířce 916 mm a panoramatickém designu bez rámu pro zapuštění nebo na povrch

EAN: 4002516951926 / Číslo materiálu: 12911510 / Číslo starého materiálu: 26185751D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KM 8575 FL
Číslo materiálu výrobce	12911510
Číslo EAN	4002516951926
Marketingová třída	Gold
Druh ohřevu	
Druh ohřevu	Indukce
Provedení	
Nezávisle na sporáku	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Barva sklokeramiky	Černá
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	2
Maximální počet kusů varného nádobí	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	4
Druh	Varná zóna PowerFlex
Velikost v mm	Ø 120 – 230
Maximální výkon ve W	2100
Maximální výkon boosteru ve W	3650
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	Vlevo
Druh	Můstek PowerFlex
Velikost v mm	250x390
Maximální výkon ve W	4200
Maximální výkon boosteru ve W	7360
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpravo
Druh	Můstek PowerFlex
Velikost v mm	250x390
Maximální výkon ve W	4200
Maximální výkon boosteru ve W	7360
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Con@ctivity	•
Rozpoznání přítomnosti a velikosti hrnce	•
Připraveno pro M Sense	•
Ovládání senzorovými tlačítky	MultiSlide
Barva zobrazení	Žlutá
Inteligentní rozpoznání hrnce	•
Funkce Stop&Go	•
Ochrana při utírání	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•

KM 8575 FL

Indukční varná deska

916 mm | panoramatický design | varné oblasti PowerFlex | M Sense




EAN: 4002516951926 / Číslo materiálu: 12911510 / Číslo starého materiálu: 26185751D

Automatické vypínání	•
Automatika předvaření	•
Udržování teploty	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Asistenční programy	•
Účinnost	
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,8
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	10
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	10
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	10
Komfort při údržbě	
Snadná údržba sklokeramiky	•
Bezpečnost	
Bezpečnostní vypínání	•
Blokovací funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Integrovaný ochlazovací ventilátor	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Technické údaje	
Rozměry (v × š × h) v mm	51 x 916 x 408
Rozměry (š × h) v mm	916 x 51 x 408
Rozměry v mm (šířka)	916
Rozměry v mm (výška)	51
Rozměry v mm (hloubka)	408
Rozměry výřezu (š x h) při instalaci bez rámečku na pracovní desku v mm	886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm
Rozměry výřezu (š x h) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky v mm	896/920 x 388/412
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	51
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	886 mm - 896 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	386 mm - 388 mm
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	896
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	388
Hmotnost v kg	12
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	920
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	412
Celkový příkon v kW	7,36
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,6
Napětí ve V	230

KM 8575 FL

Indukční varná deska

916 mm | panoramatický design | varné oblasti PowerFlex | M Sense



EAN: 4002516951926 / Číslo materiálu: 12911510 / Číslo starého materiálu: 26185751D

Frekvence v Hz

50-60

Dodávané příslušenství


Přípojovací kabel

Ano


KM 8575 FL

Indukční varná deska

916 mm | panoramatický design | varné oblasti PowerFlex | M Sense



KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)