

PWD 8682 C [LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat s jednou úrovní mytí se zásuvkou na procesní chemikálie, krátkou dobou trvání programu a 2 dávkovacími čerpadly.



- Výkon/šarži, např. 2 STsítové misky DIN nebo 22 ST #násadce.
- Optimalizovaná komora a integrace procesních chemikálií
- Krátký program pro #násadce
- Moderní design přístroje s plně dotykovým displ. a osvětlením mycího prostoru
- Z výroby možnost síťového propojení přes WiFi nebo Ethernet

EAN: 4002516957768 / Číslo materiálu: 12945680 /
Číslo starého materiálu: 62868274SEE

Provedení a konstrukce	
Řada	CompactLine
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Bílá
Možnost podstavby	•
Víko	Nerez
Počet úrovní mytí	1
AutoClose – automatický zámek dveří	•
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro stomatologické ordinace	•
Vhodné pro lékařské ordinace	•
Vhodné pro ambulantní operační kliniky	•
Vhodné pro veterinární ordinace	•
Vhodné pro podiatrické ordinace	•
Kapacita	
Sítové misky DIN na šarži [počet]	2
Malé sítové misky (E 146) na šarži [počet]	10
Sítové misky (E 197) na šarži [počet]	18
Gynekologická zrcátka na šarži [počet]	24
Ledvinové misky na šarži [počet]	5
Chirurgické odsávačky slin na cyklus [číslo]	22
Duté instrumentárium na šarži [počet]	22
Násadce na šarži [počet]	22
Sítové koše (125 x 188 x 30 mm) (š x v x h) na šarži [počet]	18
Sítové koše (176 x 273 x 30 mm) (š x v x h) na šarži [počet]	10
Sítové koše (176 x 273 x 41 mm) (š x v x h) na šarži [počet]	10
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	75,00
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	27
Testované provozní hodiny	15000
Nejkratší čas programu (mytí a dezinfekce) v min	23
Maximální teplota oplachování ve °C	93
Miele MOVE	
Miele Move Connect (volitelné)	•
Miele Move MedDent+ (volitelné)	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Flex
Lze nastavit oblíbené programy	•
Přímé schválení šarže prostřednictvím displeje	•
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	programovatelné
Programy [počet]	13
Volná programová místa [počet]	5
Řízení hodnoty AO	•
Indikace zbývajících času	•

PWD 8682 C [LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat s jednou úrovní mytí se zásuvkou na procesní chemikálie, krátkou dobou trvání programu a 2 dávkovacími čerpadly.



EAN: 4002516957768 / Číslo materiálu: 12945680 /
Číslo starého materiálu: 62868274SEE

Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	9,30
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	3,30
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1
Teplá voda [počet]	1
Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
DEMI voda [počet]	1
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	600
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	600
Vnější rozměr, výška brutto v mm	950
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, užitná výška v mm	280
Mycí prostor, užitná šířka v mm	490
Hmotnost netto v kg	81
Mycí prostor, užitná hloubka v mm	498
Hmotnost brutto v kg	89
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1220
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	≤70 dB(A) re 20 μPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	1,00
Programy	
Vario TD intenzivní	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Dental +	•
Vario TD Dental short pro stomatologické násadce a mikromotorové násadce	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD ORL	•
Vario TD ORL optika	•

PWD 8682 C [LAN]

Termodezinfektor a mycí a dezinfekční automat s jednou úrovní mytí se zásuvkou na procesní chemikálie, krátkou dobou trvání programu a 2 dávkovacími čerpadly.



EAN: 4002516957768 / Číslo materiálu: 12945680 /

Číslo starého materiálu: 62868274SEE

Vario TD instrumentarium	•
Oplach studenou vodou	•
Vybavení	
1 dávkovací čerpadlo na tekutý mycí prostředek	•
1 Dávkovací čerpadlo leštidla	•
Sací trubice DS5 Flex	•
Automatická detekce nulové hladiny	•
Kontrola dávkovaného množství	•
Kondenzátor par	•
Kontrola mycího tlaku	•
Kontrola rotace ostříkovacích ramen	•
How-to-Sequenzen	•
Osvětlení mycího prostoru	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Čerpadlo s vysokým oběhovým výkonem	•
Přímé připojení mycího koše	•
EcoDry	•
Zásobník na sůl ve dně mycího prostoru	•
Optické rozhraní pro zákaznický servis	•
Komunikační otvor	•
Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Kanystř na média, rozměr nastavení 2 x 5 l, a zásobník leštidla	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelné)	•
Možnosti připojení	
WiFi/ethernetové rozhraní	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•
IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Směrnice RoHS 2011/65/EU	•
Třída zdravotnických prostředků IIb	•