

PLW 8604 [ADP]

Laboratorní myčka

s dopravním čerpadlem pro demineralizovanou vodu.



- Výkon/šarže například 64 kusů úzkohrdlého/laboratorního skla s injektory
- flexibilní a jednoduché – modulární mycí koše a systém EasyLoad
- vysoký komfort obsluhy s dotykovým displejem – M Touch Basic
- Snadné dávk. proc. chemikálií – prášk. dávk. přístroj ve dveřích
- Z výroby možnost síťového propojení přes WiFi
- Čerpadlo na DEMI vodu: závěrečné mytí demineralizovanou vodou

EAN: 4002516959465 / Číslo materiálu: 12951210 /

Číslo starého materiálu: 62860403SEE

Provedení a konstrukce	
Provedení	Volně stojící přístroj, s možností podstavby, úzký
Řada	ExploreLine
Barva ovládacího panelu	Černá
Vnější opláštění	Bílá
Možnost podstavby	•
Víko	Nerezová ocel
Počet úrovní mytí	2
Bzučák, akustický signál na konci programu	•
Konstrukce se snadnou údržbou	•
Použití	
Vhodné pro laboratoře	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo na šarži [počet]	64
Reagenční sklo na šarži [počet]	98
Vialky na šarži [počet]	98
Laboratorní lahve na šarži [počet]	64
Výkonové údaje	
Oběhové čerpadlo, Qmax v l/min	500
Užitný objem mycího prostoru v l	145,00
Testované provozní hodiny	15000
Maximální teplota oplachování ve °C	70
Miele MOVE	
Miele Move Connect (volitelné)	•
Řídicí jednotka	
Typ ovládání	M Touch Basic
Maximální předvolba startu v hodinách	24
Programovatelné	Programovatelné
Programy [počet]	6
Volná programová místa [počet]	4
Zabezpečení proti výpadku programu	•
Indikace zbývajících času	•
Indikace průběhu programu	•
Nastavitelné jazyky displeje	•
Standardní elektrické připojení	
Elektrická přípojka	3N AC 400V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	8,50
Celkový příkon v kW	8,90
Jištění v A	16
Délka přívodního síťového kabelu v m	1,90
Možná varianta napětí 1	
Elektrická přípojka	AC 230V 50HZ
Topný výkon elektrického ohřevu v kW	2,50
Celkový příkon v kW	2,90
Jištění v A	16
Přípojka přívodu a odvodu vody	
Studená voda [počet]	1

PLW 8604 [ADP]

Laboratorní myčka

s dopravním čerpadlem pro demineralizovanou vodu.



EAN: 4002516959465 / Číslo materiálu: 12951210 /

Číslo starého materiálu: 62860403SEE

Potřebný průtokový tlak v kPa	200-1000
Maximální dopravní výška vypouštěcího čerpadla v cm	100
Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) v mmol/l	10,70
VEP – s čerpadlem na DEMI vodu [počet]	1
Vypouštěcí čerpadlo [DN]	22
Integrovaný změkčovač vody	•
Systém ochrany proti poškození vodou	Systém Waterproof
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	835
Vnější rozměr, šířka netto v mm	598
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	598
Vnější rozměr, výška brutto v mm	920
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	670
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	740
Mycí prostor, užitná výška v mm	520
Mycí prostor, užitná šířka v mm	530
Mycí prostor, hloubka horního koše v mm	474
Hmotnost netto v kg	68
Mycí prostor, hloubka spodního koše v mm	520
Hmotnost brutto v kg	77
Maximální zatížení podlahy v N/m ²	1200
Emisní hodnoty	
Emisní hladina akustického tlaku na pracovišti	≤70 dB(A) re 20 μPa
Odvod tepla do místnosti v MJ/h	1,44
Programy	
Krátký	•
Střední	•
Dlouhý	•
Oplach studenou vodou	•
Oplach DEMI vodou	•
Vybavení	
1 dveřní dávkovač na pomocné prostředky dávkování	•
1 dávkovač na prášek/dvířka	•
Rozsáhlé příslušenství (volitelné)	•
Vícekomponentní filtrační systém	•
Topné čerpadlo s variabilními otáčkami	•
Přímé připojení mycího koše	•
Zásobník na sůl ve dvířkách	•
Optické rozhraní pro zákaznický servis	•
Bezspárově svařovaný mycí prostor díky laserové technologii	•
Topná tělesa mimo mycí prostor	•
EasyLoad	•
Mycí prostor z kvalitní nerezové oceli (1.4301/304)	•
Možnosti připojení	
WiFi	•
Externí dávkovací moduly	•
Normy, zkušební a identifikační označení	
VDE značka (elektrická bezpečnost)	•

PLW 8604 [ADP]

Laboratorní myčka

s dopravním čerpadlem pro demineralizovanou vodu.



EAN: 4002516959465 / Číslo materiálu: 12951210 /

Číslo starého materiálu: 62860403SEE

IP stupeň krytí dle EN 60529: IP 21

EN ISO 15883-1

EN 61010-1

EN 61010-2-040

•

•

•

•