

## KFN 4395 BD

Volně stojící chladnička s mrazničkou  
se systémem DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pro vysoký komfort.



- prostorná zásuvka s nastavitelnou vlhkostí – DailyFresh
- žádná námraza na potravinách – již žádné odmrazování díky NoFrost
- rovnoměrná teplota v celém chladicím prostoru – DynaCool
- optimální chlazení díky odděleným vzduchovým okruhům – DuplexCool
- police ve dvířkách vhodné pro mytí v myčce nádobí – ComfortClean



EAN: 4002516974369 / Číslo materiálu: 12979520 /  
Číslo starého materiálu: 38439521EU1

<b>Všeobecné údaje</b>	
Označení modelu	KFN 4395 BD
Číslo materiálu výrobce	12979520
Číslo EAN	4002516974369
Marketingová třída	Silver
<b>Kategorie přístrojů</b>	
Kombinace chladničky s mrazničkou	•
<b>Provedení</b>	
Volně stojící přístroj	•
Závěs dvířek	vpravo
Závěs dvířek měnitelný	•
<b>Design</b>	
Barva opláštění	Silver
Barva čelní stěny	Nerezový vzhled
<b>Komfort při obsluze</b>	
Osvětlení chladicí zóny	LED
Propojení s Miele@home	•
Systém uchování čerstvosti	DailyFresh
Snadné otvírání dvířek	SideOpen
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Režim párty	•
Režim dovolená	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
<b>Řídicí jednotka</b>	
Koncepce ovládání	SensorTouch
Nastavení s přesností na stupeň	Teplota chladničky a mrazničky
Možnost vypnout chladicí část	Ano
Nezávislá regulace teploty chladicí a mrazicí zóny	Ano
SuperCool	•
Supermražení	•
Počet teplotních zón	2
Režim sabat	•
<b>Chladnička/chladicí zóna</b>	
Počet odkládacích ploch	5
Počet přihrádek na čerstvé potraviny	1
Počet polic na konzervy ve dvířkách	3
Police na lahve ve dvířkách	1
Police ve dvířkách	4
<b>Mraznička/mrazicí zóna</b>	
Počet mrazicích zásuvek	3
<b>Hospodárnost a udržitelnost</b>	
Třída energetické účinnosti (A–G)	B
Roční spotřeba energie v kWh	129,21

KFN 4395 BD

Volně stojící chladnička s mrazničkou  
se systémem DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pro vysoký komfort.



EAN: 4002516974369 / Číslo materiálu: 12979520 /

Číslo starého materiálu: 38439521EU1

Spotřeba energie za 24 h v kWh 0,35

#### Bezpečnost


Blokovací funkce	•
Akustický alarm při otevřených dvířkách	•
Akustický alarm při změně teploty v mrazicí části	•
Optický alarm při otevřených dvířkách	•
Optický alarm při změně teploty	•
Indikace výpadku proudu v mrazicí části	•

#### Technické údaje

Šířka přístroje v mm	597
Výška přístroje v mm	2015
Hloubka přístroje v mm	675
Hmotnost v kg	78,2
Klimatická třída	SN-T
Chladicí zóna v l	268
4hvězdičková mrazicí zóna v l	103
Celkový užitečný objem v l	371
Doba skladování při poruše v h	20
Kapacita mražení v kg/24 h	10,00
Třída úrovně emisí hluku (A–D)	B
Úroveň emisí hluku v dB(A) re 1 pW	34
Spotřeba energie v miliampérech (mA)	1400
Napětí ve V	220-240
Jištění v A	10
Počet fází	1
Frekvence v Hz	50-60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	2,0
Výměna světel	Servis
<b>Dodávané příslušenství</b>	
Příhrádka na vejce	•
Vodní filtr	Nein
Miska na led	•

## KFN 4395 BD


Volně stojící chladnička s mrazničkou  
se systémem DailyFresh, NoFrost a ComfortClean pro vysoký komfort.



KFN4291AD, KFN4395AD, KFN4395DD, KFN4395CD,  
KFN4397CD, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD,  
KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED,  
FN4312E, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD,  
KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD,  
installation