

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

620 mm | Individuální varné zóny a varná oblast flex | MattFinish



- elegantní povrch pro jedinečný vzhled kuchyně – MattFinish
- Více místa na pracovní desce díky modelu 2 v 1 o šířce 60 cm
- Využijte čtyři varné zóny plné velikosti, včetně zóny FlexZone pro větší varné nádoby
- Automatická regulace stupňů ventilátoru – Con@ctivity
- Flexibilní instalace – Plug&Play, řízená cirkulace nebo odtahový systém



EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D

Všeobecné údaje	
Označení modelu	KMDA 5649 FL MattFinish
Číslo materiálu výrobce	13095140
Číslo EAN	4002517034345
Marketingová třída	Silver
Provedení	
Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par	•
Provozní způsoby	
Odtah vedený pomocí volitelného příslušenství	DFK-xxxx,DMK 150-1
Cirkulace vedená pomocí dokoupitelného příslušenství	DFK-xxxx,DUU 1500
Cirkulace nevedená (Plug&Play instalace)	•
Design	
Elegantní sklokeramický povrch	•
Instalace se zapuštěním do pracovní desky	•
Barva sklokeramiky	Matná černá
Instalace bez rámu na pracovní desku	•
Povrch odolný proti poškrábání	MattFinish
Efekt proti otiskům prstů	•
Zapuštěný odsavač par	•
Barva krycí mřížky	Černá
Barva tukového filtru	Nerezová ocel
Vybavení varných zón	
Počet varných zón	4
Počet varných ploch	1
Maximální počet kusů varného nádobí	4
Varné zóny PowerFlex	
Počet	1
Druh	Varná oblast Flex
Výkon ve W	2200/2300
Booster ve W	2600/3000
1. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vlevo vpředu
Druh	Dvouokruhový kroužek
Velikost v mm	Ø 120-160
Maximální výkon boosteru ve W	1500
Maximální výkon ve W	1200
2. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vlevo vzadu
Druh	Dvouokruhový kroužek
Velikost v mm	Ø 140-210
Maximální výkon boosteru ve W	2600
Maximální výkon ve W	2000
3. varná zóna/varná oblast	
Umístění	vpravo
Druh	Varná oblast Flex
Velikost v mm	210x380
Maximální výkon boosteru ve W	3600

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

620 mm | Individuální varné zóny a varná oblast flex | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D

Komfort při obsluze

Ovládání senzorovými tlačítky	ComfortSelect plus
Con@ctivity	•
Digitální indikace stupňů výkonu	•
Barva zobrazení	Žlutá
Automatika předvaření	•
Permanentní rozpoznání hrnce	•
Udržování teploty	•
Funkce Stop&Go	•
Funkce Recall	•
Kuchyňský budík	•
Automatické vypínání	•
Individuální možnosti nastavení (např. signální tóny)	•
Indikace nasycení aktivních uhlíkových filtrů	•
Doběh 5/15 min	•
Indikace nasycení tukových filtrů	•

Účinnost

Třída energetické účinnosti (A+++ – D)	A
Roční spotřeba energie v kWh/rok	48,7
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,3
Třída účinnosti proudění kapalin	A
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,0
Doba do automatického přepnutí do vypnutého stavu v min	10
Doba do automatického přepnutí do pohotovostního režimu v min	10
Doba do automatického přepnutí do síťového pohotovostního režimu v min	10
Třída účinnosti filtrace tuků	B

Komfort při údržbě

Snadná údržba sklokeramiky	•
Snadné čištění vnitřního prostoru odsavače CleanCover	•
Ochrana při utírání	•
Rychlé čištění vnitřku odsavače par	•

Odtah

Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591	230
Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591	495
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	635
Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	48
Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	66
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	71
Akustický tlak stupně min. (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	35,0
Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	59,0

Cirkulace

Výkon stupně min. (m³/h) podle EN 61591	230
---	-----

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

620 mm | Individuální varné zóny a varná oblast flex | MattFinish



EAN: 4002517034345 / Číslo materiálu: 13095140 /

Číslo starého materiálu: 26D56493D

Výkon stupně max. (m³/h) podle EN 61591	490
Výkon intenzivního stupně (m³/h) dle EN 61591	490
Hlučnost – min. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	55,0
Hlučnost – max. stupeň (dB(A) re 1 pW) podle EN 60704-3	71,0
Hlučnost intenzivního stupně (dB(A) re 1 pW) dle EN 60704-3	71,0
Akustický tlak – min. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	43,0
Akustický tlak – max. stupeň (dB(A) re 20 µPa) podle EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak intenzivního stupně (dB(A) re 20 µPa) dle EN 60704-2-13	59,0

Bezpečnost

Bezpečnostní vypínání	•
Blokovácí funkce	•
Zablokování zprovoznění	•
Ochrana proti přehřátí	•
Ukazatel zbytkového tepla	•
Přípojka pro spínač okenního kontaktu	•

Technické údaje

Rozměry v mm (šířka)	620
Rozměry v mm (výška)	198
Rozměry v mm (hloubka)	520
Rozměry výřezu v mm (šířka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	558 mm
Rozměry výřezu v mm (hloubka) při instalaci bez rámu na pracovní desku	487 mm
Vnitřní rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	560
Vestavná výška se svorkovnicí v mm	198
Vnitřní rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	490
Hmotnost v kg	17
Vnější rozměr výřezu v mm (šířka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	624
Vnější rozměr výřezu v mm (hloubka) při instalaci se zapuštěním do pracovní desky	524
Celkový příkon v kW	7,36
Napětí ve V	230
Frekvence v Hz	50 - 60
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,08




Dodávané příslušenství

Připojovací kabel	•
Filtr s aktivním uhlím DKF 37-P	•
Adaptér Plug&Play	•

KMDA 5649 FL MattFinish

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par




620 mm | Individuální varné zóny a varná oblast flex | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 1 Basis

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 2 Basis




KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 3 Basis



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 4 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 5 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 6 Circulating air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 13 Circulating air


KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 14 Circulating air

KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 9 Exhaust air


KMDA 5649 FL MattFinish

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par






620 mm | Individuální varné zóny a varná oblast flex | MattFinish



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA5649FL, KMDA5649FR, KMDA5649FL
MattFinish – Installation variant 12 Exhaust air



KMDA 5649 FL MattFinish

Indukční varná deska s integrovaným odsavačem par

620 mm | Individuální varné zóny a varná oblast flex | MattFinish

