

G 7281 SCVi

Plně vestavná myčka nádobí

A –20 %* | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testováno na životnost 20 let*
- nejvyšší třída energetické účinnosti A – šetříte energii i životní prostředí
- Pohodlné, skvělé výsledky a ideální pro každodenní použití – koše ExtraComfort
- vykouzlí více prostoru – zásuvka 3D MultiFlex pro více místa na vaše přístroje
- Nejlepší výsledky za méně než hodinu – QuickPowerWash
- vše beze zbytku suché – sušení Miele AutoOpen

* Během vývojové fáze myček nádobí řady G 5000 a G 7000 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5 600 mycích cyklech (= 280 mycích cyklů ročně po dobu 20 let) v různých programech. Více na: miele.cz/20let



EAN: 4002517020256 / Číslo materiálu: 13097730 /

Číslo starého materiálu: 21728162OE1

Všeobecné údaje	
Označení modelu	G 7281 SCVi
Číslo materiálu výrobce	13097730
Číslo EAN	4002517020256
Marketingová třída	Gold
Konstrukce	
Plně vestavné myčky nádobí	•
Myčky nádobí o šířce 60 cm	•
Design	
Barva ovládacího panelu	Nerezová ocel
Provedení ovládacího panelu	Plně integrovaná
Způsob ovládání	Tlačítka pro volbu programu
Displej	1řádkový textový displej
Barva displeje	Bílá
MultiLingua	•
Komfort	
Snadné zavírání dvířek	ComfortClose
Indikace zbývajících času	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikátor provozu	optické a akustické
Výběr jazyka displeje	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Spotřeba vody v programu „Automatika“ v litrech od	6,0
Spotřeba vody v programu ECO na jeden programový cyklus v l	8,2
Spotřeba elektrické energie v programu ECO v kWh	0,43
Spotřeba elektrické energie v programu ECO na 100 programových cyklů kWh	43
Hodnota spotřeby s připojením na teplou vodu v programu ECO v kWh	0,30
Délka programu ECO v minutách	388
Příkon s předvolbou spuštění ve W	0,30
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,30
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,30
Počet jídelních souprav	14
Třída akustických emisí	B
Akustické emise v dB(A)	42
Ekologická informace	•
Technologie EcoPower	•
Testovaná hygiena	•
Připojení na teplou vodu	•
Poloviční naplnění	•
Kvalita výsledků	
Oplachování čerstvou vodou	•
Sušení AutoOpen	•
SensorDry	•

G 7281 SCVi

Plně vestavná myčka nádobí

A –20 %* | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020256 / Číslo materiálu: 13097730 /

Číslo starého materiálu: 21728162OE1

Systém na změkčování vody

Univerzální změkčovač vody na 70° dH, Ekonomická spotřeba soli, BrilliantGlassCare

Aktivní kondenzační sušení	•
BrilliantGlassCare	•
Programy mytí	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatika	•
ComfortWash 45 °C	•
Intenzivní 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Jemný	•
Extra tichý 39 dB(A)	•
Péče o přístroje	•
Vypláchnutí soli	•
Možnosti mytí	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Extra čisté	•
Extra suché	•
Košové uspořádání	
Umístění příborů	Zásuvka 3D MultiFlex
Držák na sklenice FlexCare	2
Odkládací plocha na šálky FlexCare	1
Košové uspořádání	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Bezpečnost	
Systém Waterproof	•
Kontrola sít	•
Info Hygiena	•
Technické údaje	
Minimální šířka výklenku v mm	600
Maximální šířka výklenku v mm	600
Minimální výška výklenku v mm	805
Maximální výška výklenku v mm	870
Hloubka výklenku v mm	550
Šířka přístroje v mm	598
Výška přístroje v mm	805
Hloubka přístroje v mm	550
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v cm	116,5
Hmotnost netto v kg	48,0
Celkový příkon v kW	2,00
Napětí ve V	230

G 7281 SCVi

Plně vestavná myčka nádobí

A –20 %* | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020256 / Číslo materiálu: 13097730 /

Číslo starého materiálu: 21728162OE1

Jištění v A	10
Počet fází	1
Standardní elektrická frekvence	50
Délka přívodní hadice v m	1,50
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Délka elektrického přívodního kabelu v m	1,70
Minimální hmotnost čelní desky v kg	4,0
Maximální hmotnost čelní desky v kg	10,0
[k dispozici přes servisní službu na min.]	8,0
[k dispozici přes servisní službu na max.]	16,0

Dodávané příslušenství

Voucher na 1 balení UltraTabs (20 kusů) nebo 3 balení (po 60 kusech) za speciální cenu

•

Dostupné jazyky displeje


Dostupné jazyky displeje přes MultiLingua

deutsch, english (GB),
polski, română, srpski,
slovenčina, čeština, magyar

G 7281 SCVi

Plně vestavná myčka nádobí

A –20 %* | 43 dB | Příborová zásuvka | Koše ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)