

WK770Q WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* | 10 kg | 1600 ot/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- Ještě větší úspory energie s třídou A -30 %**
- Ušetříte až 40 % pracího prostředku s TwinDos® díky automatickému dávkování***
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut****
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení

* Během vývojové fáze praček řady W1/W2 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5000 náplních prádla (= 5 náplní prádla týdně po dobu 50 týdnů v roce) v různých programech. Na trvanlivost konečných výrobků se nevztahuje žádná záruka. Více na: miele.com/20years

** O 30 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A.

*** Ve srovnání s ručním dávkováním na základě výsledků interních testů.

**** To platí pro všechny pračky značky Miele, které jsou schopny napodobit postup a technické parametry stroje uvedené v závěru zkušebního protokolu WL 1110/18.



EAN: 4002517037568 / Číslo materiálu: 13099110 / Číslo starého materiálu: 11K770Q1CZ

Všeobecné údaje	
Označení modelu	WK770Q WCS
Číslo materiálu výrobce	13099110
Číslo EAN	4002517037568
Marketingová třída	Platinum
Provedení	
Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•
Závěs dvířek	vpravo
Konstrukce	
Označení přístroje	W2
Pračka s předním plněním	•
Odstředování	
Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•
Design	
Barva přístroje	Lotosově bílá
Design dvířek	Prosklená dvířka, platinová šedá / růžové zlato
Barva otočného voliče	Platinová šedá / akcenty v barvě Rose Gold
Provedení ovládacího panelu	Šikmé
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor
Čistící výkon	
Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Programy AddLoad	•
Šetrná péče o prádlo	
Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	10
Komfort při obsluze	
Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zobrazení denního času	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Úroveň naplnění	•
Asistent mytí	•
Přidat programy	•
MobileStart	•

WK770Q WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* I 10 kg I 1600 ot/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



EAN: 4002517037568 / Číslo materiálu: 13099110 / Číslo starého materiálu: 11K770Q1CZ

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Příjem notificačních zpráv	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	30%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	36
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	47
Třída energetické účinnosti odstřeďování (A–G)	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	239
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,50
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,50
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,00
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	15
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	15
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	15
Automatické rozpoznání naplnění FlexLoad	•
Odhad spotřeby	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Čištění přístroje	•
Pouze máchání	•
ECO 40–60	•
Košile/halenky	•
PowerFresh	•
Peří/přikrývky	•
Záclony/závěsy	•

WK770Q WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* | 10 kg | 1600 ot/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare




EAN: 4002517037568 / Číslo materiálu: 13099110 / Číslo starého materiálu: 11K770Q1CZ

Nové oblečení	•
SmartMatic®	•
Jen předžehlení	•
Čištění bubny	•
Ložní prádlo	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Hygiena plus	•
Úspora energie	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 621
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	621
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1092
Hloubka přístroje bez dvířek, mm	600
Hmotnost v kg	89
Napětí ve V	220 - 240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	2,10 - 2,40
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Dodávané příslušenství	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, português, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська


WK770Q WCS

Pračka s předním plněním W2


A -30 %* | 10 kg | 1600 ot/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

