

WS770P WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* | 10 kg | 1600 ot/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- testováno pro 20 let perfektní péče o prádlo*
- Ještě větší úspory energie s třídou A -30 %**
- Ušetříte až 40 % pracího prostředku s TwinDos® díky automatickému dávkování****
- QuickPowerWash se postará o efektivní a rychlé výsledky za pouhých 49 minut***
- SteamCare zkrátí čas žehlení až o 50 % a osvěží vaše oblečení

* Během vývojové fáze praček řady W1/W2 testovala společnost Miele modely a základní komponenty v 5000 náplních prádla (= 5 náplní prádla týdně po dobu 50 týdnů v roce) v různých programech. Na trvanlivost konečných výrobků se nevztahuje žádná záruka. Více na: miele.com/20years

** O 30 % úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A.

*** Ve srovnání s ručním dávkováním na základě výsledků interních testů.

**** To platí pro všechny pračky značky Miele, které jsou schopny napodobit postup a technické parametry stroje uvedené v závěru zkušebního protokolu WL 1110/18.



EAN: 4002517037575 / Číslo materiálu: 13099120 / Číslo starého materiálu: 11S770P1CZ

Všeobecné údaje

Označení modelu	WS770P WCS
Číslo materiálu výrobce	13099120
Číslo EAN	4002517037575
Marketingová třída	Platinum

Provedení

Možnost věžového uspořádání	•
Side-by-side	•
Podsuvná	•

Závěs dvířek	vpravo
--------------	--------

Konstrukce

Označení přístroje	W2
--------------------	----

Pračka s předním plněním	•
--------------------------	---

Odstředování

Maximální počet otáček	1600
Konec máchání	•
Funkce „bez odstředování“	•

Design

Barva přístroje	Lotosově bílá
Design dvířek	Prosklená dvířka, stříbrně bílá / grafitově šedá
Barva otočného voliče	Stříbrně bílá / grafitově šedé akcenty

Provedení ovládacího panelu	Přímo
Způsob ovládání	Otočný volič
Displej	ComfortSensor

Čistící výkon

Automatické dávkování pracího prostředku TwinDos	•
Proporcionální dávkování CapDosing	•
Funkce Skvrny	•
Programy AddLoad	•

Šetrná péče o prádlo

Voštinový buben	•
Hmotnost náplně v kg	10

Komfort při obsluze

Propojení s Miele@home	•
Předvolba startu až 24 hodin	•
Indikace zbývajících času	•
Zobrazení denního času	•
Osvětlení bubnu	LED
MultiLingua	•
Zásobník na prací prostředky AutoClean	•
AddLoad	•

Smart Extras

Úroveň naplnění	•
Asistent mytí	•
Přidat programy	•
MobileStart	•

WS770P WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* I 10 kg I 1600 ot/min I TwinDos I QuickPowerWash I SteamCare



EAN: 4002517037575 / Číslo materiálu: 13099120 / Číslo starého materiálu: 11S770P1CZ

AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Příjem notificačních zpráv	•
Integrace do chytré domácnosti Smart Home	•
Účinnost	
Třída energetické účinnosti (A–G)	A
Úspornější než mezní hodnota (52) třídy energetické účinnosti A	30%
Vážená spotřeba elektrické energie na 100 provozních cyklů pro cyklus praní v kWh	36
Vážená spotřeba vody na provozní cyklus v l	47
Třída energetické účinnosti odstřeďování (A–G)	A
Třída úrovně emisí hluku (při odstřeďování; A–D)	A
Úroveň emisí hluku při odstřeďování v dB(A) re 1 pW	72
Délka programu „ECO 40–60“ při jmenovité kapacitě	239
Příkon ve vypnutém stavu ve W	0,50
Příkon v pohotovostním režimu ve W	0,50
Příkon v síťovém pohotovostním režimu ve W	2,00
Čas do automatického zapnutí z vypnutého stavu v min	15
Čas do automatického zapnutí z pohotovostního režimu v min	15
Čas do automatického zapnutí ze síťového pohotovostního režimu v min	15
Automatické rozpoznání naplnění FlexLoad	•
Odhad spotřeby	•
Praní při nízkých teplotách – "studená" a "20 °C"	•
Množstevní automatika	•
Průtokový měřič	•
Regulace pěnivosti	•
Programy praní	
QuickPowerWash	•
Bavlna	•
Snadno ošetřovatelné	•
Jemné prádlo	•
Hedvábí (ruční praní)	•
Vlna (ruční praní)	•
Expres 20	•
Tmavé/jeans	•
Outdoor	•
Impregnace	•
Sportovní prádlo	•
Sportovní obuv	•
Čištění přístroje	•
Pouze máchání	•
ECO 40–60	•
Košile/halenky	•
PowerFresh	•
Peří/přikrývky	•
Záclony/závěsy	•

WS770P WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* | 10 kg | 1600 ot/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517037575 / Číslo materiálu: 13099120 / Číslo starého materiálu: 11S770P1CZ

Nové oblečení	•
SmartMatic®	•
Jen předžehlení	•
Čištění bubny	•
Ložní prádlo	•
Extra funkce praní	
SingleWash	•
Krátký	•
Odmočení	•
Předepírání	•
Více vody	•
Extra máchání	•
Extra tichý	•
Předžehlení párou	•
Bzučák	•
Hygiena plus	•
Úspora energie	•
Bezpečnost	
Systém ochrany proti poškození vodou	Watercontrol-System
PIN kód	•
Optické rozhraní	•
Technické údaje	
Rozměry (v x š x h) v mm	850 x 596 x 621
Rozměry v mm (šířka)	596
Rozměry v mm (výška)	850
Rozměry v mm (hloubka)	621
Hloubka přístroje s otevřenými dvířky v mm	1092
Hloubka přístroje bez dvířek, mm	600
Hmotnost v kg	89
Napětí ve V	220 - 240
Jištění v A	10
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	2,10 - 2,40
Délka vypouštěcí hadice v m	1,50
Dodávané příslušenství	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 kartuší pracího prostředku UltraPhase od Miele	•
Dostupné jazyky displeje	
Dostupné jazyky displeje díky funkci MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, português, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська

WS770P WCS

Pračka s předním plněním W2

A -30 %* | 10 kg | 1600 ot/min | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

